



Pipety 8-kanalowe Corning® Lambda™ EliteTouch™



Pipety 8-kanalowe Corning® Lambda™ EliteTouch™ oferują połączenie wysokiego komfortu użytkowania z wyjątkową dokładnością dozowania. Ich lekka budowa, ergonomicznie wyprofilowany uchwyt oraz wyraźny, czterocyfrowy wyświetlacz ułatwiają pracę nawet podczas długotrwałego pipetowania. Mechanizm wymagający minimalnej siły nacisku i płynnie pracujący tłok ograniczają zmęczenie dłoni oraz nadgarstków, wspierając wygodę i efektywność pracy.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Nr producenta
	B-4187	Pipeta 8-kanalowe Corning® Lambda™ EliteTouch™	0,5-10 µl	6057
	B-4188	Pipeta 8-kanalowe Corning® Lambda™ EliteTouch™	5-50 µl	6058
	B-4189	Pipeta 8-kanalowe Corning® Lambda™ EliteTouch™	10-200 µl	6059
	B-4190	Pipeta 8-kanalowe Corning® Lambda™ EliteTouch™	30-300 µl	6060

Opis

Seria pipet HTL **Corning® Lambda™ EliteTouch™** została opracowana z myślą o maksymalnym komforcie użytkownika oraz najwyższej precyzji dozowania. To rozwiązania stworzone dla laboratoriów, w których kluczowe znaczenie mają ergonomia, powtarzalność i niezawodna dokładność. Lekka konstrukcja, wyprofilowany uchwyt oraz wyraźny, 4-cyfrowy licznik sprawiają, że pipety pewnie leżą w dłoni i umożliwiają wygodną pracę nawet podczas długotrwałych sesji pipetowania.

Pipety **Lambda™ EliteTouch™** stanowią **serię zastępującą wycofywane modele Discovery Pro**, ale przy zachowaniu ich najważniejszych zalet, jednocześnie oferując udoskonaloną konstrukcję i jeszcze wyższy komfort pracy, odpowiadając na współczesne potrzeby laboratoriów.

Charakterystyka pipet 8-kanalowych z serii Corning® Lambda™ EliteTouch™

Płynna praca tłoka oraz bardzo niskie siły potrzebne do pipetowania skutecznie odciążają nadgarstki i dłonie, ograniczając zmęczenie oraz ryzyko dolegliwości związanych z RSI. **Lambda™ EliteTouch™** wyróżnia się również dopracowaną konstrukcją: **ergonomiczna rękojeść wygodnie leży zarówno w prawej, jak i lewej dłoni**, a regulacja objętości jedną ręką w połączeniu z automatyczną blokadą chroni przed przypadkową zmianą ustawień. Wyraźny, **4-cyfrowy licznik**

pozostaje doskonale widoczny podczas pracy, ułatwiając kontrolę parametrów.

Zastosowany system **aktywnych trzonów** zapewnia pewne i szczelne mocowanie końcówek, natomiast specjalna przekładnia wyrzutnika znacząco zmniejsza siłę potrzebną do ich zrzutu. Pipety można szybko **skalibrować**, co pozwala łatwo dostosować je do różnych rodzajów cieczy i procedur. Model wyposażono w wąski trzon, który zwiększa kompatybilność z wieloma typami probówek – w tym z wysokimi, wąskimi probówkami 50 ml – co poszerza zakres możliwych zastosowań.

Cała konstrukcja jest w pełni **autoklawowalna** i odporna na promieniowanie UV, co ułatwia sterylizację i chroni próbki przed zanieczyszczeniami. Wersje **8-kanałowe** zostały zaprojektowane z myślą o pracy z płytkami 24- i 96-dołkowymi, znacząco przyspieszając proces pipetowania w zastosowaniach wielodołkowych.

Zakres dostawy

Do wszystkich pipet dołączony jest **zestaw kolorowych przycisków**, które ułatwiają oznaczanie użytkowników lub zastosowań, zwiększając bezpieczeństwo pracy i minimalizując ryzyko kontaminacji krzyżowej.

Każda pipeta jest poddawana indywidualnym testom jakości i dostarczana z odpowiednim **certyfikatem**, potwierdzającym jej niezawodność oraz zgodność z najwyższymi standardami produkcji.

W sekcji „Pliki do pobrania” dostępne są: szczegółowa instrukcja obsługi, karta katalogowa, tabela kompatybilności pipet z różnymi końcówkami oraz zestawienie porównawcze wycofywanych pipet [Discovery Comfort](#) z linią – [Lambda™ EliteTouch™](#).

Dane techniczne

Parametr	Corning® Lambda™ EliteTouch™			
Nr-art.	B-4187	B-4188	B-4189	B-4190
Liczba kanałów	osiem			
Zakres objętości	0,5 - 10 µl	5 - 50 µl	10 - 200 µl	30 - 300 µl
Licznik	czterocyfrowy			
Dokładność (%)	±10,0 do ±2,0	±4,0 do ±1,6	±5,0 do ±1,0	±3,0 do ±1,0
Powtarzalność (%)	≤8,0 do ≤1,2	≤2,5 do ≤0,6	≤3,0 do ≤0,6	≤1,5 do ≤0,6
Autoklawowalność	tak (121°C przez 20 minut)			
Odporność na UV	tak (min. 50 cm odległości od źródła promieniowania)			