



## Koncentraty Tickopur R 30

**BANDELIN**  
Ultraschall seit 1955

Tickopur R 30 to neutralny środek czyszczący przeznaczony do delikatnego mycia i odtłuszczania sprzętów. Sprawdza się przy czyszczeniu maszyn, narzędzi oraz części szklanych i ceramicznych w przemyśle, rzemiośle i laboratoriach. Produkt został opracowany z myślą o stosowaniu w myjkach ultradźwiękowych Sonorex Bandelin, ale może być także używany do mycia zanurzeniowego, ręcznego oraz wysokociśnieniowego. Skutecznie usuwa lekkie pozostałości po szlifowaniu, polerowaniu i docieraniu, a także zabrudzenia olejowe, tłuste i sadzę.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                    | Nr producenta | Pojemność |
|-----------|---------|--------------------------|---------------|-----------|
|           | P-5175  | Koncentrat Tickopur R 30 | 810           | 1 l       |
|           | P-5176  | Koncentrat Tickopur R 30 | 879           | 2 l       |
|           | P-5177  | Koncentrat Tickopur R 30 | 811           | 5 l       |
|           | P-5178  | Koncentrat Tickopur R 30 | 6021          | 10 l      |

### Opis

**Tickopur R 30 to neutralny środek** czyszczący przeznaczony do szczególnie delikatnego mycia i odtłuszczania maszyn, narzędzi oraz elementów wykonanych ze szkła, ceramiki, metalu, tworzyw sztucznych i gumy. Nadaje się do czyszczenia zarówno części zdemontowanych, jak i niezdemontowanych, dlatego znajduje zastosowanie w przemyśle, rzemiośle oraz laboratoriach. Preparat skutecznie usuwa lekkie pozostałości po szlifowaniu, polerowaniu i docieraniu, a także zabrudzenia olejowe, tłuste, sadzę i inne typowe zanieczyszczenia eksploatacyjne.

### Szerokie zastosowanie i łatwe użycie

Produkt został opracowany z myślą o stosowaniu w myjkach ultradźwiękowych Sonorex, ale może być również używany do mycia zanurzeniowego, ręcznego oraz wysokociśnieniowego. Zalecane **stężenie robocze przy użyciu ultradźwięków wynosi 1-5%, czas działania od 1 do 10 minut, a temperatura pracy od 20 do 80°C**. Podczas stosowania należy upewnić się, że czyszczone elementy są całkowicie zwilżone, a po zakończeniu procesu dokładnie spłukać je wodą lub wodą dejonizowaną.

### Kompatybilność materiałowa i dostępne warianty koncentratów Tickopur R 30 Bandelin

TICKOPUR R 30 wyróżnia się wysoką kompatybilnością materiałową i jest odpowiedni do stosowania na wielu różnych powierzchniach. W przypadku materiałów szczególnie wrażliwych zaleca się wcześniejsze wykonanie próby odporności. Produkt dostępny jest w wariantach: **1 l, 2 l, 5 l, 10 l**.

[W ofercie posiadamy również inne rodzaje koncentratów – R 27, R 33 i RW 77.](#)