



Zestawy startowe pipet Transferpette[®] pro



Zestawy pipet Transferpette[®] pro marki Brand to gotowe komplety pipet automatycznych do precyzyjnego dozowania cieczy w codziennej pracy laboratoryjnej. W zależności od wersji obejmują 3 pipety o różnych zakresach objętości oraz 3 pudełko z końcówkami do pipet (TipBox) i 3 uchwyty. W ofercie dostępne są zestawy Micro, Midi, Macro i Standard, dzięki czemu można dobrać konfigurację do pracy z małymi, średnimi lub dużymi objętościami.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Model	Pojemność	Nr producenta
	K-2340	Zestaw pipet Transferpette [®] pro	Micro	0,1-2,5 µl, 0,5-10 µl, 10-100 µl	706890
	K-2341	Zestaw pipet Transferpette [®] pro	Midi	2-20 µl, 20-200 µl, 100-1000 µl	706891
	K-2342	Zestaw pipet Transferpette [®] pro	Macro	100-1000 µl, 500-5000 µl, 1000-10000 µl	706892
	K-2343	Zestaw pipet Transferpette [®] pro	Standard	0,5-10 µl, 10-100 µl, 100-1000 µl	706893

Opis

Dopasowane zestawy do różnych zakresów pracy

Zestawy Transferpette[®] pro to gotowe konfiguracje pipet jednokanałowych, opracowane z myślą o różnych zastosowaniach laboratoryjnych. **Każdy zestaw zawiera 3 pipety, 3 x TipBox oraz 3 uchwyty.** W ofercie dostępne są cztery warianty: Micro, Midi, Macro i Standard.

- **Opcja Micro:** pipety o zakresie pojemności 0,1-2,5 µl, 0,5-10 µl, 10-100 µl.
- **Opcja Midi:** pipety o zakresie pojemności 2-20 µl (kod barwny żółty), 20-200 µl, 100-1000 µl.
- **Opcja Macro:** pipety o zakresie pojemności 100-1000 µl, 500-5000 µl, 1000-10000 µl.
- **Opcja Standard:** pipety o zakresie pojemności 0,5-10 µl, 10-100 µl, 100-1000 µl.

Transferpette[®] pro – wygoda codziennej pracy

Zestawy są przeznaczone dla laboratoriów, które chcą od razu pracować na kilku najczęściej używanych zakresach objętości bez kompletowania pipet osobno. **Pipety z serii Transferpette[®] pro umożliwiają obsługę jedną ręką, mają blokadę objętości, są w pełni autoklawowalne w 121°C i oferują funkcję tymczasowej regulacji do zmiennych warunków pracy.**

Pipety Transferpette[®] pro są dostępne także jako pojedyncze modele [jednokanałowe](#) oraz w wersjach [8-](#) i [12-kanałowych](#).

