



Łaźnie wodne jednokomorowe serii W Standard



Łaźnie wodne serii W Standard to jednokomorowe urządzenia laboratoryjne do termostatowania próbek w zakresie do 100°C. Dostępne są modele o pojemności od 4 l do 26 l i liczbie miejsc od 1 do 8. Urządzenia wyposażono w regulator temperatury, wyświetlacz LED oraz zabezpieczenie przed pracą przy zbyt niskim poziomie wody.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Liczba miejsc	Zakres temp.	Wym. robocze	Moc	Nr producenta
	L-2306	Łaźnia wodna W110	4 l	1 miejsce	do 100°C	300 x 152 x 100 mm	350 W	00011
	L-2307	Łaźnia wodna W115	5,7 l	1 miejsce	do 100°C	300 x 152 x 150 mm	450 W	00021
	L-2308	Łaźnia wodna W120	7,8 l	1 miejsce	do 100°C	300 x 152 x 200 mm	550 W	00031
	L-2309	Łaźnia wodna W210	4 l	2 miejsca	do 100°C	300 x 152 x 100 mm	350 W	00012
	L-2310	Łaźnia wodna W215	5,7 l	2 miejsca	do 100°C	300 x 152 x 150 mm	450 W	00022
	L-2311	Łaźnia wodna W220	7,8 l	2 miejsca	do 100°C	300 x 152 x 200 mm	550 W	00032
	L-2312	Łaźnia wodna W410	9 l	4 miejsca	do 100°C	330 x 300 x 100 mm	800 W	00013
	L-2313	Łaźnia wodna W415	13 l	4 miejsca	do 100°C	330 x 300 x 150 mm	1000 W	00023
	L-2314	Łaźnia wodna W420	18 l	4 miejsca	do 100°C	330 x 300 x 200 mm	1200 W	00033
	L-2315	Łaźnia wodna W610	14 l	6 miejsc	do 100°C	505 x 300 x 100 mm	1200 W	00014
	L-2316	Łaźnia wodna W615	19 l	6 miejsc	do 100°C	505 x 300 x 150 mm	1400 W	00024
	L-2317	Łaźnia wodna W620	26 l	6 miejsc	do 100°C	505 x 300 x 200 mm	1600 W	00034
	L-2318	Łaźnia wodna W810	14 l	8 miejsc	do 100°C	505 x 300 x 100 mm	1200 W	00091
	L-2319	Łaźnia wodna W815	19 l	8 miejsc	do 100°C	505 x 300 x 150 mm	1400 W	00092
	L-2320	Łaźnia wodna W820	26 l	8 miejsc	do 100°C	505 x 300 x 200 mm	1600 W	00093

Łaźnie wodne W Standard Laboplay

Łaźnie wodne jednokomorowe serii W Standard są przeznaczone **do prowadzenia procesów laboratoryjnych w podwyższonej temperaturze**. Zbiorniki oraz obudowę wykonano ze stali nierdzewnej.

Modele pracują w zakresie od +5°C powyżej **temperatury otoczenia do 100°C**. W zależności od modelu **pojemność wynosi od 4 l do 26 l**, liczba stanowisk od 1 do 8, a głębokość wanny 100, 150 lub 200 mm.

Sterowanie i parametry łaźni serii Standard

Urządzenia wyposażono w regulator temperatury oraz 4-cyfrowy **wyświetlacz LED**. Rozdzielczość odczytu wynosi 0,1°C, a stabilność temperatury ±0,6°C. Łaźnie mają także **system alarmujący o braku wody** z jednoczesną blokadą grzania.

Wyposażenie standardowe i opcjonalne

Standardowe wyposażenie obejmuje:

- nierdzewną **pokrywę** z otworami fi 110 pod krążki redukcyjne z regulowaną perforowaną półką,
- **zestawy krążków redukcyjnych** w kolorze obudowy,
- **przewód zasilający**.

W modelach 6- i 8-stanowiskowych (L-2315-L-2320) **przewidziano dodatkowo spust wody**.

W przypadku zainteresowania dodatkowymi akcesoriami, zachęcamy do kontaktu poprzez email: oferty@bionovo.pl.

Dane techniczne

Parametr	Łaźnie wodne jednokomorowe Standard														
Model	W110	W115	W120	W210	W215	W220	W410	W415	W420	W610	W615	W620	W810	W815	W820
Nr art.	L-2306	L-2307	L-2308	L-2309	L-2310	L-2311	L-2312	L-2313	L-2314	L-2315	L-2316	L-2317	L-2318	L-2319	L-2320
Nr producenta	00011	00021	00031	00012	00022	00032	00013	00023	00033	00014	00024	00034	00091	00092	00093
Pojemność	4 l	5,7 l	7,8 l	4 l	5,7 l	7,8 l	9 l	13 l	18 l	14 l	19 l	26 l	14 l	19 l	26 l
Liczba miejsc	1	1	1	2	2	2	4	4	4	6	6	6	8	8	8
Wymiary wanny	300 x 152 x 100 mm	300 x 152 x 150 mm	300 x 152 x 200 mm	300 x 152 x 100 mm	300 x 152 x 150 mm	300 x 152 x 200 mm	330 x 300 x 100 mm	330 x 300 x 150 mm	330 x 300 x 200 mm	505 x 300 x 100 mm	505 x 300 x 150 mm	505 x 300 x 200 mm	505 x 300 x 100 mm	505 x 300 x 150 mm	505 x 300 x 200 mm
Wymiary zewnętrzne	328 x 178 x 165 mm	328 x 178 x 215 mm	328 x 178 x 265 mm	328 x 178 x 165 mm	328 x 178 x 215 mm	328 x 178 x 265 mm	357 x 328 x 165 mm	357 x 328 x 215 mm	357 x 328 x 265 mm	533 x 328 x 165 mm	533 x 328 x 215 mm	533 x 328 x 265 mm	533 x 328 x 165 mm	533 x 328 x 215 mm	533 x 328 x 265 mm
Napięcie zasilania	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Pobór mocy	350 W	450 W	550 W	350 W	450 W	550 W	800 W	1000 W	1200 W	1200 W	1400 W	1600 W	1200 W	1400 W	1600 W
Zakres pracy	od +5,0°C powyżej temperatury otoczenia do 105,0°C	od +5,0°C powyżej temperatury otoczenia do 105,0°C	od +5,0°C powyżej temperatury otoczenia do 105,0°C	od +5,0°C powyżej temperatury otoczenia do 105,0°C	od +5,0°C powyżej temperatury otoczenia do 105,0°C	od +5,0°C powyżej temperatury otoczenia do 105,0°C	od +5,0°C powyżej temperatury otoczenia do 105,0°C	od +5,0°C powyżej temperatury otoczenia do 105,0°C	od +5,0°C powyżej temperatury otoczenia do 105,0°C	od +5,0°C powyżej temperatury otoczenia do 105,0°C	od +5,0°C powyżej temperatury otoczenia do 105,0°C	od +5,0°C powyżej temperatury otoczenia do 105,0°C	od +5,0°C powyżej temperatury otoczenia do 105,0°C	od +5,0°C powyżej temperatury otoczenia do 105,0°C	od +5,0°C powyżej temperatury otoczenia do 105,0°C
Stabilność temperatury	±0,6°C	±0,6°C	±0,6°C	±0,6°C	±0,6°C	±0,6°C	±0,6°C	±0,6°C	±0,6°C	±0,6°C	±0,6°C	±0,6°C	±0,6°C	±0,6°C	±0,6°C
Rozdzielczość	0,1°C	0,1°C	0,1°C	0,1°C	0,1°C	0,1°C	0,1°C	0,1°C	0,1°C	0,1°C	0,1°C	0,1°C	0,1°C	0,1°C	0,1°C
Wyświetlacz	4 cyfry LED	4 cyfry LED	4 cyfry LED	4 cyfry LED	4 cyfry LED	4 cyfry LED	4 cyfry LED	4 cyfry LED	4 cyfry LED	4 cyfry LED	4 cyfry LED	4 cyfry LED	4 cyfry LED	4 cyfry LED	4 cyfry LED