



Fiolki z wciskaną zatyczką ND18

Fiolki wykonane z przezroczystego szkła sodowo-wapniowego III klasy hydrolitycznej, przeznaczone do zamykania wciskaną zatyczką ND18. Dostępne w pojemnościach 5 i 10 ml. Oferujemy również kompatybilne zatyczki ND18.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. wew. szyjki	Wymiary	Szt./Op.
	B-5041	Fiolki	5 ml	13,1 mm	20 x 40 mm	100 szt.
	B-5042	Fiolki	10 ml	13,1 mm	22 x 50 mm	100 szt.

Opis

Fiolki szklane ND18 z wciskaną zatyczką

Fiolki wykonane są z przezroczystego **szkła sodowo-wapniowego III klasy hydrolitycznej**. Przeznaczone są do stosowania z wciskanyymi zatyczkami ND18, tworzącymi dopasowany system zamknięcia.

Fiolki dostępne są w dwóch wariantach pojemności:

- **5 ml** – średnica wewnętrzna szyjki 13,1 mm, wymiary 20 × 40 mm,
- **10 ml** – średnica wewnętrzna szyjki 13,1 mm, wymiary 22 × 50 mm.

Oba warianty oferowane są w opakowaniach po 100 szt.

Kompatybilne zatyczki ND18

W ofercie dostępne są również [kompatybilne wciskane zatyczki ND18](#), które można dobrać do fiolek.