



Fiolki z wciskaną zatyczką ND22

Fiolki wykonane z przezroczystego szkła sodowo-wapniowego III klasy hydrolitycznej. Dostępne w pojemnościach 15 i 25 ml. W ofercie dostępne są również kompatybilne zatyczki ND22.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. wew. szyjki	Wymiary	Szt./Op.
	B-5043	Fiolki	15 ml	18,2 mm	26 x 48 mm	100 szt.
	B-5044	Fiolki	25 ml	18,2 mm	26 x 65 mm	100 szt.

Opis

Fiolki szklane ND22 z wciskaną zatyczką

Fiolki wykonane są z **przezroczystego szkła sodowo-wapniowego III klasy hydrolitycznej**. Przeznaczone są do stosowania z wciskanyymi zatyczkami ND22.

Fiolki dostępne są w dwóch wariantach pojemności:

- **15 ml** – średnica wewnętrzna szyjki 18,2 mm, wymiary 26 × 48 mm,
- **25 ml** – średnica wewnętrzna szyjki 18,2 mm, wymiary 26 × 65 mm.

Oba warianty oferowane są w opakowaniach po 100 szt.

Kompatybilne zatyczki ND22

W ofercie dostępne są również [kompatybilne wciskane zatyczki ND22](#).