



Kolby Erlenmeyera z PC do hodowli

CORNING

Kolby Erlenmeyera Corning[®] z poliwęglanu (PC) są przeznaczone do pracy w systemach zamkniętych oraz aseptycznego transferu cieczy. Zakrętka zaopatrzona jest w dwa porty: port wentylacyjny z filtrem 0,2 µm oraz port transferowy z rurką sięgającą do dna naczynia. Dostępne są pojemności 1000 ml, 2000 ml i 3000 ml, w wersjach z rurką 1/8" zakończoną męskim złączem Luer Lock lub rurką 1/4" zakończoną męskim złączem MPC. Produkty są sterylne, pakowane indywidualnie w podwójne opakowanie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Materiał	Zamknięcie	Szt./Op.	Nr producenta
	C-8450	Kolby Erlenmeyera do hodowli Corning [®] - śr. wew. wężyka 1/8"	1000 ml	PC	zakrętka z wentylacją	4 szt.	431510
	C-8451	Kolby Erlenmeyera do hodowli Corning [®] - śr. wew. wężyka 1/4"	1000 ml	PC	zakrętka z wentylacją	4 szt.	431516
	C-8452	Kolby Erlenmeyera do hodowli Corning [®] - śr. wew. wężyka 1/8"	2000 ml	PC	zakrętka z wentylacją	3 szt.	431512
	C-8453	Kolby Erlenmeyera do hodowli Corning [®] - śr. wew. wężyka 1/4"	2000 ml	PC	zakrętka z wentylacją	3 szt.	431518
	C-8454	Kolby Erlenmeyera do hodowli Corning [®] - śr. wew. wężyka 1/8"	3000 ml	PC	zakrętka z wentylacją	2 szt.	431514
	C-8455	Kolby Erlenmeyera do hodowli Corning [®] - śr. wew. wężyka 1/4"	3000 ml	PC	zakrętka z wentylacją	2 szt.	431520

Opis

Kolby Erlenmeyera Corning[®]

Kolby Erlenmeyera Corning[®] wykonane są z **poliwęglanu (PC)** i przeznaczone do pracy w systemach zamkniętych. Rozwiązanie sprawdza się przy aseptycznym transferze cieczy w procesach wymagających ograniczenia ryzyka zanieczyszczenia. Produkty są **sterylne i pakowane indywidualnie w podwójne opakowanie**.

Konstrukcja i sterylność

Zakrętka zaopatrzona jest w dwa porty. Jeden port zakończony jest **filtrem 0,2 µm**, który umożliwia odpowietrzanie układu. Drugi port wyposażony jest w chemicznie odporną, zgrzewalną **rurkę transferową**. Rurka zanurzeniowa sięga do dna kolby, co ułatwia aseptyczny transfer cieczy podczas pracy w układzie zamkniętym.

W ofercie znajdują się dwa typy konfiguracji. **Wersje z rurką 1/8" zakończone są męskim złączem Luer Lock. Wersje z rurką 1/4" zakończone są męskim złączem MPC**, czyli szybkozłączem z poliwęglanu. Takie rozróżnienie pozwala dobrać kolbę do konkretnego systemu transferu cieczy.

Kolby mają płaskie dno. Produkty są **sterylizowane promieniowaniem gamma i niepirogenne**.