



Bibuły filtracyjne karbowane - klasa QP102/f



qpore[®] QP102/f to standardowa bibuła filtracyjna w wersji karbowanej, wykonana w 100% z celulozy i przeznaczona do filtracji o średniej szybkości. Fałdowana forma ułatwia ułożenie filtra w lejku, zwiększa powierzchnię filtracji i wspiera swobodniejszy przepływ cieczy. To ekonomiczne rozwiązanie do ogólnych prac laboratoryjnych, edukacyjnych i przemysłowych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Klasa	Typ filtracji	Gramatura	Śr. membrany	Szt./Op.
	6-0226	Bibuły filtracyjne karbowane qpore [®]	QP102/f	średnioszybka	64 g/m2	110 mm	100 szt.
	6-0227	Bibuły filtracyjne karbowane qpore [®]	QP102/f	średnioszybka	64 g/m2	130 mm	100 szt.
	6-0228	Bibuły filtracyjne karbowane qpore [®]	QP102/f	średnioszybka	64 g/m2	150 mm	100 szt.
	6-0229	Bibuły filtracyjne karbowane qpore [®]	QP102/f	średnioszybka	64 g/m2	190 mm	100 szt.
	6-0230	Bibuły filtracyjne karbowane qpore [®]	QP102/f	średnioszybka	64 g/m2	250 mm	100 szt.
	6-0231	Bibuły filtracyjne karbowane qpore [®]	QP102/f	średnioszybka	64 g/m2	330 mm	100 szt.

Opis

Charakterystyka bibuł filtracyjnych qpore[®] QP102/f

qpore[®] QP102/f to standardowa bibuła filtracyjna w formie karbowanej, przeznaczona do ogólnych zastosowań laboratoryjnych oraz filtracji o średniej szybkości. Pod względem materiału i przeznaczenia odpowiada klasie QP102, jednak różni się formą wykonania — zamiast płaskiego krążka ma **strukturę fałdowaną**, która ułatwia dopasowanie filtra do lejka laboratoryjnego.

Karbowanie zwiększa efektywną powierzchnię filtracji i ogranicza **przyleganie bibuły do ścianek lejka**, co sprzyja bardziej swobodnemu przepływowi cieczy. Dzięki temu qpore[®] QP102/f sprawdza się w rutynowych pracach filtracyjnych, w których ważna jest wygoda użycia, ekonomiczność i powtarzalny przebieg procesu.

Bibuła wykonana jest w **100% z celulozy**, co zapewnia odpowiednią chłonność i stabilność podczas standardowych zastosowań laboratoryjnych. Może być stosowana w typowych lejkach i zestawach filtracyjnych wykorzystywanych w laboratoriach, placówkach edukacyjnych oraz zakładach przemysłowych.

Zastosowania bibuły klasy QP102/f

qpore® QP102/f jest odpowiednia do **ogólnych prac filtracyjnych**, w których wymagana jest średnia szybkość filtracji oraz wygodne oddzielanie cząstek stałych od cieczy. Bibuła może być wykorzystywana w laboratoriach badawczych, szkołach i uczelniach, a także w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, kosmetycznym i spożywczym oraz w procesach związanych z uzdatnianiem wody.

Dostępne warianty produktów

Karbowane bibuły filtracyjne qpore® QP102/f oferowane są w kilku średnicach, dzięki czemu można **łatwo dobrać odpowiedni rozmiar** do używanego lejka, zestawu filtracyjnego i konkretnej procedury laboratoryjnej.

Dane techniczne

Parametr	Bibuły filtracyjne karbowane qpore®					
Nr-art.	6-0226	6-0227	6-0228	6-0229	6-0230	6-0231
Średnica	110 mm	130 mm	150 mm	190 mm	250 mm	330 mm
Sterylność	nie					
Materiał	papier					
Gramatura	64 g/m ²					
Prędkość filtracji	średnio szybka					
Format	arkusz					