



Filtry strzykawkowe z membraną z nylonu i prefiltrem - śr. 13 mm



Niesterylne filtry strzykawkowe qpore[®] z membraną nylonową i prefiltrem z włókna szklanego, przeznaczone do klarowania próbek oraz przygotowania ich do analiz HPLC i GC. Zastosowane złącza to Luer-lock (wejście) oraz Luer (wyjście). Filtry o średnicy 13 mm, z porami o wielkości 0,22 lub 0,45 µm, są pakowane po 100 sztuk.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Membrana	Śr. membrany	Śr. porów	Stopień czystości	Szt./Op.
	6-0116	Filtry strzykawkowe qpore [®] nylon		13 mm	0,22 µm	niesterylne	100 szt.
	6-0117	Filtry strzykawkowe qpore [®] nylon		13 mm	0,45 µm	niesterylne	100 szt.

Opis

Filtry strzykawkowe qpore[®] z membraną nylonową i prefiltrem

Filtry strzykawkowe qpore[®] są wyposażone w **membranę nylonową oraz prefiltr z włókna szklanego**. Dwuwarstwowa konstrukcja sprawdza się podczas przygotowania próbek zawierających większą liczbę cząstek stałych.

Prefiltr zatrzymuje większe zanieczyszczenia przed ich kontaktem z właściwą membraną, co ogranicza ryzyko jej przedwczesnego zatkania. Struktura nylonu sprzyja uzyskaniu wysokiej prędkości przepływu, a niewielka objętość martwa pomaga zmniejszyć objętość cieczy pozostającej w obudowie po zakończeniu filtracji.

Zastosowanie filtrów strzykawkowych qpore[®]

Filtry są przeznaczone do klarowania roztworów oraz przygotowania próbek przed analizami HPLC i GC. Mogą być wykorzystywane w laboratoriach chemicznych, biologicznych i analitycznych, szczególnie podczas pracy z próbkami wymagającymi wstępnego zatrzymania większych cząstek.

Obudowa z polipropylenu jest przystosowana do pracy przy **ciśnieniu do 6 bar i w temperaturze do 100°C**. Filtry zachowują stabilność w zakresie **pH od 3 do 12**. Zastosowane złącza to Luer-lock (wejście) oraz Luer (wyjście).

Dostępne filtry strzykawkowe qpore[®]

Filtry o średnicy 13 mm, z porami o wielkości 0,22 lub 0,45 µm, są niesterylne. Opakowanie zawiera 100 sztuk.

**Dane
techniczne**

Parametr	Filtry strzykawkowe qpore®	
Nr-art.	6-0116	6-0117
Sterylność	nie	
Maksymalne ciśnienie robocze	6 bar abs.	
Kolor	pomarańczowy	
Materiał	polipropylen (PP)	
Przeznaczenie	strzykawki	
Średnica zewnętrzna	13 mm	
Maksymalna temperatura pracy	100 °C	