



Filtry strzykawkowe z membraną z CME - śr. 13 mm



Sterylnie filtry strzykawkowe qpore[®] z hydrofilową membraną z mieszanych estrów celulozy (CME), przeznaczone do filtracji sterylizującej, klarowania roztworów oraz usuwania komórek z próbek. Zastosowane złącza to Luer-lock (wejście) oraz Luer (wyjście). Filtry o średnicy 13 mm, z porami o wielkości 0,22 lub 0,45 µm, są pakowane pojedynczo po 100 sztuk.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Membrana	Śr. membrany	Śr. porów	Stopień czystości	Szt./Op.
	6-0127	Filtry strzykawkowe qpore [®] CME		13 mm	0,22 µm	sterylny	100 szt.
	6-0128	Filtry strzykawkowe qpore [®] CME		13 mm	0,45 µm	sterylny	100 szt.

Opis

Filtry strzykawkowe qpore[®] z membraną z mieszanych estrów celulozy

Filtry strzykawkowe qpore[®] są wyposażone w hydrofilową **membranę z mieszanych estrów celulozy (CME)**. Materiał charakteryzuje się dobrą odpornością termiczną i chemiczną.

Struktura membrany sprzyja uzyskaniu wysokiej prędkości przepływu. Niewielka objętość martwa ogranicza objętość cieczy pozostającej w obudowie po zakończeniu filtracji.

Zastosowanie filtrów z membraną CME

Filtry są przeznaczone do filtracji sterylizującej, klarowania roztworów oraz usuwania komórek z próbek. Mogą być stosowane podczas przygotowania materiału do analiz HPLC oraz w procedurach prowadzonych w warunkach sterylnych.

Obudowa z polipropylenu jest przystosowana do pracy przy **ciśnieniu do 6 bar i w temperaturze do 90°C**. Filtry zachowują stabilność w zakresie pH od 1 do 14. Zastosowane złącza to Luer-lock (wejście) oraz Luer (wyjście).

Dostępne filtry strzykawkowe qpore[®]

Filtry o **średnicy 13 mm, z porami o wielkości 0,22 lub 0,45 µm, są sterylne oraz wolne od DNA, DNaz, RNaz i pirogenów**. Każdy filtr jest **pakowany pojedynczo**, a opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk.

**Dane
techniczne**

Parametr		Filtry strzykawkowe qpore®	
Nr-art.		6-0127	6-0128
Sterylność		tak	
Maksymalne ciśnienie robocze		6 bar abs.	
Materiał		polipropylen (PP)	
Przeznaczony do		strzykawek	
Średnica zewnętrzna		13 mm	
Maksymalna temperatura pracy		90 °C	
Właściwości filtra		odpowiedni do HPLC, pakowany pojedynczo	