



Filtry strzykawkowe z membraną z włókna szklanego



Filtry strzykawkowe qpore[®] z membraną z włókna szklanego, przeznaczone do filtracji wstępnej, klarowania roztworów oraz przygotowywania próbek do dalszych analiz. Dostępne są warianty o średnicy 4, 13 i 25 mm oraz wielkości porów 0,7, 1,0 i 2,7 µm. Produkty są niesterylne i pakowane po 100 lub 200 sztuk.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Membrana	Śr. membrany	Śr. porów	Stopień czystości	Szt./Op.
	6-0331	Filtry strzykawkowe qpore [®]	GF	4 mm	0,7 µm	niesterylne	200 szt.
	6-0332	Filtry strzykawkowe qpore [®]	GF	13 mm	0,7 µm	niesterylne	100 szt.
	6-0333	Filtry strzykawkowe qpore [®]	GF	25 mm	0,7 µm	niesterylne	100 szt.
	6-0334	Filtry strzykawkowe qpore [®]	GF	4 mm	1,0 µm	niesterylne	200 szt.
	6-0335	Filtry strzykawkowe qpore [®]	GF	13 mm	1,0 µm	niesterylne	100 szt.
	6-0336	Filtry strzykawkowe qpore [®]	GF	25 mm	1,0 µm	niesterylne	100 szt.
	6-0337	Filtry strzykawkowe qpore [®]	GF	4 mm	2,7 µm	niesterylne	200 szt.
	6-0338	Filtry strzykawkowe qpore [®]	GF	13 mm	2,7 µm	niesterylne	100 szt.
	6-0339	Filtry strzykawkowe qpore [®]	GF	25 mm	2,7 µm	niesterylne	100 szt.

Opis

Filtry strzykawkowe qpore[®] z włókna szklanego

Filtry strzykawkowe qpore[®] z **membraną z włókna szklanego (GF)**, przeznaczone przede wszystkim do filtracji wstępnej i klarowania próbek. Włókna szkła borokrzemowego zapewniają wysoką pojemność obciążeniową, dzięki czemu filtry dobrze sprawdzają się podczas pracy z roztworami zawierającymi zawiesiny, dużą liczbę cząstek stałych lub o zwiększonej lepkości.

Zastosowanie filtrów

Filtry mogą być wykorzystywane do klarowania roztworów, przygotowywania próbek oraz wstępnego usuwania cząstek przed

dokładniejszą filtracją membranową.

Produkty są dostępne w **średnicach 4, 13 i 25 mm oraz z porami o wielkości 0,7, 1,0 lub 2,7 µm**. Wszystkie warianty są niesterylne. Modele o średnicy 4 mm są pakowane po 200 sztuk, natomiast warianty o średnicy 13 i 25 mm po 100 sztuk.

**Dane
techniczne**

Parametr

Filtry strzykawkowe qpore®

Nr-art.	6-0331	6-0332	6-0333	6-0334	6-0335	6-0336	6-0337	6-0338	6-0339
Średnica porów	0,7 µm			1,0 µm		2,7 µm			
Sterylność	nie								
Materiał membrany	włókno szklane								
Średnica	4 mm	13 mm	25 mm	4 mm	13 mm	25 mm	4 mm	13 mm	25 mm