



Cylindry miarowe ze szkła Simax - kl. A - wysokie - z niebieską skalą - z cert. serii

SIMAX
 Glass that Lasts

Cylindry miarowe wyprodukowane ze szkła borokrzemowego, wysokie, klasa A. Cylindry posiadają nadrukowaną niebieską skalę, oraz szklaną stopkę. Producent zapewnia certyfikat serii oraz zgodność z normą ISO 4788. Do wyboru cylindry o pojemności 5 ml – 2000 ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Klasa dokł.	Pojemność	Tolerancja	Podziałka	Średnica	Wysokość	Szt./Op.
	S-2291	Cylinder miarowy ze szkła Simax	kl. A	5 ml	±0,050 ml	0,1 ml	12,9 mm	115 mm	1 szt.
	S-2292	Cylinder miarowy ze szkła Simax	kl. A	10 ml	±0,100 ml	0,2 ml	15,5 mm	135 mm	1 szt.
	S-2293	Cylinder miarowy ze szkła Simax	kl. A	25 ml	±0,250 ml	0,5 ml	21,3 mm	160 mm	1 szt.
	S-2294	Cylinder miarowy ze szkła Simax	kl. A	50 ml	±0,500 ml	1 ml	26,0 mm	195 mm	1 szt.
	S-2295	Cylinder miarowy ze szkła Simax	kl. A	100 ml	±0,500 ml	1 ml	31,3 mm	240 mm	1 szt.
	S-2296	Cylinder miarowy ze szkła Simax	kl. A	250 ml	±1,000 ml	2 ml	40,7 mm	320 mm	1 szt.
	S-2297	Cylinder miarowy ze szkła Simax	kl. A	500 ml	±2,500 ml	5 ml	53,2 mm	380 mm	1 szt.
	S-2298	Cylinder miarowy ze szkła Simax	kl. A	1000 ml	±5,000 ml	10 ml	67,0 mm	465 mm	1 szt.
	S-2299	Cylinder miarowy ze szkła Simax	kl. A	2000 ml	±10,000 ml	20 ml	85,0 mm	535 mm	1 szt.

Opis

Cylindry miarowe **czeskiej firmy Simax, klasa A**, wysokie. Wyprodukowane ze **szkła Simax**, posiadają szklaną **sześciokątną stopkę i niebieską skalę**. Znajdują zastosowanie jako szkło miarowe do odmierzania objętości cieczy. Wylew umożliwia łatwe przelewanie odmierzanej cieczy. Cylindry są odporne na działanie gorącej wody, kwasów i zasad.

Produkt spełnia wymagania normy **ISO 4788**. W sprzedaży posiadamy cylindry o **pojemności 5-2000 ml**.