



Pompy ręczne OTAL[®]



Pompy ręczne OTAL[®] do szybkiego i bezpiecznego przelewania cieczy z kanistrów, beczek i innych pojemników. Uniwersalny korek pasuje do otworów o średnicy 30-70 mm, a teleskopowa rura umożliwia dopasowanie pompy do wysokości zbiornika. Dostępne modele wykonane z polipropylenu (PP) oraz stali nierdzewnej AISI 304. W zależności od wersji wydajność wynosi 14 lub 26 l/min, a średnica rury wylotowej 12 lub 18 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Średnica	Nr producenta
	N-8740	Pompa ręczna OTAL [®]	PP	12 mm	5005-1200
	N-8731	Pompa ręczna OTAL [®]	PP	18 mm	5005-1800
	N-8732	Pompa ręczna OTAL [®]	stal nierdzewna 304	18 mm	5005-4000

Opis

Pompy ręczne OTAL[®]

Pompy ręczne OTAL[®] są przeznaczone do szybkiego i bezpiecznego przelewania cieczy z kanistrów, beczek oraz innych pojemników. Uniwersalny korek **pasuje do otworów o średnicy 30-70 mm**, a teleskopowa rura umożliwia dopasowanie urządzenia do wysokości zbiornika.

Dostępne modele pomp ręcznych OTAL[®]

N-8740 – model z polipropylenu (PP), z rurą wylotową o średnicy 12 mm. Wydajność wynosi 14 l/min, a maksymalna głębokość zanurzenia 70 cm.

N-8731 – wersja z polipropylenu (PP), wyposażona w rurę o średnicy 18 mm. Wydajność wynosi 26 l/min, przy maksymalnej głębokości zanurzenia 70 cm.

N-8732 – model ze stali nierdzewnej AISI 304, z rurą o średnicy 18 mm. Wydajność wynosi 26 l/min, a maksymalna głębokość zanurzenia 90 cm.

Dobór odpowiedniego modelu

Wersje z polipropylenu mogą być stosowane do cieczy kompatybilnych z PP, w tym słabych kwasów, zasad i detergentów. Model ze stali nierdzewnej AISI 304 jest przeznaczony do zastosowań wymagających użycia metalowej konstrukcji odpornej chemicznie.

**Dane
techniczne****Parametr****Pompka ręczna OTAL®**

Nr-art.	N-8740	N-8731	N-8732
Nr producenta	5005-1200	5005-1800	5005-4000
Materiał	polipropylen (PP)		stal nierdzewna AISI 304
Wydajność	14 l/min	26 l/min	
Średnica rury	12 mm	18 mm	
Maksymalna głębokość zanurzenia	70 cm		90 cm
Do otworów o średnicy	30-70 mm		