



Eksykatory szafkowe SICCO



Seria SICCO marki Bohlender to szafkowe eksykatory do suszenia i przechowywania materiałów wrażliwych na wilgoć. Przezroczysta konstrukcja ułatwia kontrolę zawartości, a szczelne drzwi z uszczelką ograniczają kontakt próbek z wilgocią i zanieczyszczeniami. W serii dostępny jest pojemny SICCO Star V 1871-07 oraz kompaktowy SICCO Mini 1 Premium V 1950-01.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Model	Pojemność	Materiał	Nr producenta
	B-0662	Eksykator SICCO	Star	51 l	aluminium/PMMA	V 1871-07
	B-0663	Eksykator SICCO	Mini 1 Premium	6 l	PC	V 1950-01

Opis

Charakterystyka i zastosowania eksykatorów serii SICCO

Eksykatory SICCO to wygodna alternatywa dla klasycznych, okrągłych eksykatorów szklanych. **Szafkowa konstrukcja** jest wygodna w codziennej pracy, bo nie wymaga zdejmowania pokrywy. Dostęp przez drzwiczki ułatwia szybkie sięganie po próbki, a przezroczyste panele pozwalają **kontrolować zawartość komory** przed jej otwarciem.

Modele są przeznaczone do pracy przy normalnym ciśnieniu i służą do suchego przechowywania materiałów wrażliwych na wilgoć. **Szczelnie dopasowane drzwi** chronią zawartość przed zanieczyszczeniami z atmosfery, a kontrolowane środowisko wewnątrz komory sprawdza się m.in. przy przechowywaniu materiałów referencyjnych, próbek archiwalnych, preparatów metalograficznych czy próbek DNA.

Eksykatory szafkowe SICCO sprawdzają się w laboratoriach badawczych, analitycznych, przemysłowych i dydaktycznych. Mogą być stosowane do przechowywania próbek, odczynników, szkiełek, płytek, małych elementów, materiałów higroskopijnych oraz innych produktów wymagających suchych i stabilnych warunków.

Dostępne warianty produktów

SICCO Star V 1871-07 to eksykator szafkowy do **pracy z większą liczbą próbek** lub materiałów. Model Star ma wzmocnioną ramę aluminiową, przezroczyste panele akrylowe, drzwi z magnetycznym domknięciem i okrągłą uszczelką, antypoślizgowe nóżki, **czytelny higrometr elektroniczny**, regulowane półki, tacę na środek suszący oraz żel krzemionkowy w zestawie. Producent podaje odporność temperaturową od **-20°C do +70°C** i zastosowanie przy normalnym ciśnieniu.

SICCO Mini 1 Premium V 1950-01 to kompaktowy mini-eksykator przeznaczony do małych próbek i drobnych elementów. Ma przezroczystą, odporną na pękanie obudowę z poliwęglanu, drzwi One-Touch z uszczelką. W zestawie znajdują się półki, higrometr i środek suszący w wygodnym, zamkniętym pojemniku. Producent podaje odporność temperaturową od **-35°C do**

+70°C i zastosowanie przy normalnym ciśnieniu.

**Dane
techniczne**

Parametr	SICCO Star V 1871-07	SICCO Mini 1 Premium V 1950-01
Nr-art.	B-0662	B-0663
Materiał obudowy	rama aluminiowa i panele z przezroczystego PMMA	przezroczysty poliwęglan
Materiał półek	poliwęglan	poliwęglan
Wymiary zewnętrzne	310 × 525 × 375 mm	221 × 183 × 214 mm
Wymiary przestrzeni użytkowej	260 × 480 × 330 mm	208 × 159 × 180 mm
Pojemność	51 l	6 l
Masa	ok. 7 kg	ok. 0,9 kg
Maksymalne obciążenie półki	10 kg	2 kg
Maksymalne obciążenie całkowite	30 kg	3 kg
Zakres temperatury pracy	od -20°C do +70°C	od -35°C do +70°C
Warunki pracy	normalne ciśnienie	
Drzwi	Z magnetycznym domknięciem i okrągłą uszczelką gumową	One-Touch z okrągłą uszczelką
Podstawa	antypoślizgowe nóżki gumowe	
Możliwość piętrowania	tak	