



Sonda HI76306



Sonda HI76306 przeznaczona do pomiaru przewodności elektrycznej (EC) i całkowitej zawartości substancji rozpuszczonych (TDS). Wyposażona w złącze DIN oraz kabel o długości 1 m.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	K-2780	Zapasowa sonda przewodności HI 76306	1

Opis

HI76306 to sonda przeznaczona **do pomiaru przewodności elektrycznej (EC) oraz całkowitej zawartości substancji rozpuszczonych (TDS)**.

Sonda wyposażona jest w złącze DIN oraz kabel o długości 1 m.