



Rozpylacz

Niedrogi i funkcjonalny rozpylacz. Stosowany w chromatografii cienkowarstwowej, przy lakierowaniu oraz do rozpylania różnych roztworów. Łatwy w użyciu: napełniony pojemnik wystarczy jedynie połączyć z nabojem. Rozpylacz można również stosować z innymi pojemnikami.

Butelka szklana o poj. 150 ml sprzedawana osobno.

Miniatura

Nr-art.

Nazwa



2-5011

Rozpylacz ciśnieniowy - bez butelki



2-5012

Butelka szklana do rozpylacza o poj. 150 ml

Opis

Niedrogi i funkcjonalny rozpylacz. Stosowany w chromatografii cienkowarstwowej, przy lakierowaniu oraz do rozpylania różnych roztworów. Łatwy w użyciu: napełniony pojemnik wystarczy jedynie połączyć z nabojem. Rozpylacz można również stosować z innymi pojemnikami. Rurka, połączenie gwintowe i pompka rozpylająca wykonane z HDPE. Nabój wypełniony gazem propan-butan.

Butelka szklana o poj. 150 ml sprzedawana osobno.