



## Młynki Rommelsbacher EGK

**ROMMELSbacher**  
 ElektroHausgeräte GmbH

Młynki przeznaczone do rozdrabniania kruchych materiałów. Posiadają przezroczystą pokrywę, antypoślizgową podstawę i dwa wymienne pojemniki ze stali szlachetnej: z 2 i z 4 ostrzami. Łatwa i bezpieczna obsługa dzięki uruchamianiu poprzez dociśnięcie pokrywy. Przystosowane do mielenia próbek o masie do ok. 70 g. W dostawie kabel przyłączeniowy z wtyczką oraz łopatką ze szczotką. Do wyboru młynek bez funkcji odmierzania czasu oraz urządzenie z timerem i trybem pulsacyjnym.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Moc
	L-0204	Młynek EGK 250 z timerem	200 W
	L-0205	Młynek EGK 200	200 W

### Opis

Młynki dostosowane do rozdrabniania kruchych materiałów. Wyposażone w przezroczystą pokrywę, antypoślizgową podstawę i dwa wymienne pojemniki ze stali szlachetnej: z 2 i z 4 ostrzami. Urządzenia uruchamia się poprzez dociśnięcie pokrywy. Przeznaczone do mielenia próbek o masie do ok. 70 g. Oferujemy młynek bez funkcji odmierzania czasu oraz urządzenie z timerem i trybem pulsacyjnym. Młynki dostarczane są w zestawie z kablem przyłączeniowym z wtyczką oraz łopatką ze szczotką.

**Wymiary (dł. x szer. x wys.):** 100 x 100 x 205 cm.

**Zasilanie:** 230 V.

**Moc:** 200 W.