



Fiolki z tworzywa gwintem krótkim ND9



Fiolki z tworzywa przystosowane do użytku we wszystkich powszechnie znanych autosamplerach. Szeroki otwór umożliwia łatwe napełnianie substancjami lepкими. Ich wymiary to 32 x 11,6 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Pojemność	Gwint	Szt./Op.
	7-0680	Fiolki TopSert z tworzywa TPX, przezroczyste, ze zintegrowanym mikrowkładem ze szkła	bezbarwny	0,2 ml	ND9	100 szt.
	7-0681	Fiolki TopSert z tworzywa TPX, silanizowane, ze zintegrowanym mikrowkładem ze szkła	bezbarwny	0,2 ml	ND9	100 szt.
	7-0682	Fiolki TopSert z tworzywa TPX, ze zintegrowanym mikrowkładem ze szkła	oranżowe	0,2 ml	ND9	100 szt.
	7-0683	Fiolki TopSert z tworzywa TPX, silanizowane, ze zintegrowanym mikrowkładem ze szkła	oranżowe	0,2 ml	ND9	100 szt.
	7-0684	Fiolki z PP	bezbarwny	0,3 ml	ND9	100 szt.
	7-0685	Fiolki z PP	oranżowe	0,3 ml	ND9	100 szt.
	7-0686	Fiolki z PP	bezbarwny	0,7 ml	ND9	100 szt.
	7-0687	Fiolki z PP, z oznaczeniami poziomu napełnienia, wewnętrzna część dna lekko wklęsła	bezbarwny	1,5 ml	ND9	100 szt.
	7-0688	Fiolki z PP, z oznaczeniami poziomu napełnienia, wewnętrzna część dna lekko wklęsła	oranżowe	1,5 ml	ND9	100 szt.
	7-0721	Fiolki z TPX	bezbarwny	0,3 ml	ND9	100 szt.

Opis

Fiolki z tworzywa przystosowane do użytku we wszystkich powszechnie znanych autosamplerach. Szeroki otwór umożliwia łatwe napełnianie substancjami lepкими.

Wymiary: 32 x 11,6 mm

Zakrętki prosimy zamawiać osobno.