




Mata uszczelniająca do płytek 96-dołkowych, do pomiarów luminescencji - Brand

Arkusze folii uszczelniającej, wykonane z odbijającego światło białego winylu. Samoprzylepne. Idealne do pomiarów luminescencji. Odporne na temperatury w zakresie -40°C do 80°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta	Szt./Op.
	K-0429	Maty uszczelniające do płytek 96-dołkowych, do pomiarów luminescencji	701372	50 szt.

Opis

Arkusze folii uszczelniającej, wykonane z odbijającego światło białego winylu. Samoprzylepne. Idealne do pomiarów luminescencji. Odporne na temperatury w zakresie -40°C do 80°C.