



Mata uszczelniająca do płytek 96-dołkowych, do pomiarów fluorescencji, czarna - Brand



Arkusze folii uszczelniającej do płytek 96-dołkowych, wykonane z winylu. Idealne do pomiarów fluorescencji, ponieważ absorbują światło. Samoprzylepne. Odporne na temperatury w zakresie -40°C do 80°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta	Szt./Op.
	K-0428	Maty uszczelniające do płytek 96-dołkowych, do pomiaru fluorescencji, czarna	701371	50 szt.

Opis

Arkusze folii uszczelniającej do płytek 96-dołkowych, wykonane z winylu. Idealne do pomiarów fluorescencji, ponieważ absorbują światło. Samoprzylepne. Odporne na temperatury w zakresie -40°C do 80°C.