

Pokrywki porcelanowe do tygli glazurowanych



Pokrywki porcelanowe glazurowane, przeznaczone do tygli o średnicach 30-80 mm. Każdy model pokrywki odpowiada określonej średnicy tygla, zapewniając właściwe dopasowanie podczas użytkowania. Większość wariantów spełnia wymagania normy DIN 12 904.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Średnica	Przeznaczenie	Szt./Op.
	S-1732	Pokrywka porcelanowa	34 mm	tygla o śr. 30 mm	
	S-1733	Pokrywka porcelanowa	39 mm	tygla o śr. 35 mm	
	S-1734	Pokrywka porcelanowa	44 mm	tygla o śr. 40 mm	
	S-1735	Pokrywka porcelanowa	49 mm	tygla o śr. 45 mm	
	S-1736	Pokrywka porcelanowa	54 mm	tygla o śr. 50 mm	
	S-1737	Pokrywka porcelanowa	64 mm	tygla o śr. 60 mm	
	S-1738	Pokrywka porcelanowa	74 mm	tygla o śr. 70 mm	
	S-1739	Pokrywka porcelanowa	84 mm	tygla o śr. 80 mm	

Opis

Pokrywki porcelanowe glazurowane stanowią uzupełnienie tygli laboratoryjnych. Same pokrywki charakteryzują się wysoką odpornością chemiczną, a ich gładka, glazurowana powierzchnia ułatwia czyszczenie i zapobiega wchłanianiu zanieczyszczeń.

Seria obejmuje pokrywki o średnicach 34, 39, 44, 49, 54, 64, 74 oraz 84 mm, **dopasowane do tygli o średnicach 30-80 mm**. Wszystkie pokrywki, z wyjątkiem modelu o średnicy 84 mm, spełniają wymagania normy DIN 12 904.

Pokrywki znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie konieczne jest ograniczenie kontaktu zawartości tygla ze środowiskiem zewnętrznym lub zabezpieczenie próbki podczas podgrzewania.

Do pokrywek oferujemy również dopasowane tygle porcelanowe w wersji [niskiej](#), [średniej](#) i [wysokiej](#).