

Krystalizatory szklane z wylewem SIMAX



SIMAX[®]
 Glass that Lasts

Krystalizatory SIMAX wykonane są z wysokiej jakości szkła borokrzemowego 3.3, zgodnego z normą ISO 3585, DIN 12 338 i PN 70 0121. Wyposażone w praktyczny wylew, odporne na działanie gorącej wody, kwasów i roztworów zasadowych. Dostępne pojemności od 15 ml do 2700 ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Średnica	Wysokość
	S-1840	Krystalizator z wylewem	15 ml	40 mm	25 mm
	S-1841	Krystalizator z wylewem	20 ml	50 mm	30 mm
	S-1842	Krystalizator z wylewem	40 ml	60 mm	35 mm
	S-1843	Krystalizator z wylewem	50 ml	70 mm	40 mm
	S-1844	Krystalizator z wylewem	90 ml	80 mm	45 mm
	S-1845	Krystalizator z wylewem	200 ml	95 mm	55 mm
	S-1846	Krystalizator z wylewem	380 ml	115 mm	65 mm
	S-1847	Krystalizator z wylewem	650 ml	140 mm	75 mm
	S-1848	Krystalizator z wylewem	1600 ml	190 mm	90 mm
	S-1849	Krystalizator z wylewem	2700 ml	230 mm	100 mm

Opis

Krystalizatory szklane z wylewem przeznaczone są m.in. do prowadzenia procesów krystalizacji, odparowywania roztworów. **Wykonano je ze szkła szkła borokrzemowego 3.3.** Materiał ten charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na działanie wysokich temperatur i chemikaliów oraz niską rozszerzalnością cieplną, zgodnie z normą ČSN ISO 3585. Szkło SIMAX spełnia również wymagania norm DIN 12 338 i PN 70 0121.

Każdy krystalizator wyposażono w praktyczny wylew ułatwiający kontrolowane przelewanie cieczy. Naczynia dostępne są **w pojemnościach od 15 ml do 2700 ml.** Dostępne warianty mają średnice od 40 do 230 mm oraz wysokości od 25 do 100 mm.