



Końcówki mieszające VISCO JET[®] - Heidolph



Końcówki mieszające VISCO JET[®] o średnicach łopatk 60–120 mm i długości pręta 500 mm. Wykonane ze stali nierdzewnej lub POM. Zapewniają efektywne mieszanie różnych roztworów.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Śr. łopatk	Śr. pręta	Dł. pręta	Przeznaczenie	Nr producenta
	H-6121	VISCO JET [®] 60	stal nierdzewna	60 mm	10 mm	500 mm	mieszadła Hei-TORQUE509-16060-00	
	H-6122	VISCO JET [®] 80	stal nierdzewna	80 mm	10 mm	500 mm	mieszadła Hei-TORQUE509-16080-00	
	H-6123	VISCO JET [®] 120	stal nierdzewna	120 mm	10 mm	500 mm	mieszadła Hei-TORQUE509-16120-00	
	H-6132	VISCO JET [®] 80	POM	80 mm	10 mm	500 mm	mieszadła Hei-TORQUE509-16081-00	
	H-6133	VISCO JET [®] 120	POM	120 mm	10 mm	500 mm	mieszadła Hei-TORQUE509-16121-00	
	H-6142	VISCO JET [®] CRACK 80	stal nierdzewna	80 mm	10 mm	500 mm	mieszadła Hei-TORQUE509-17080-00	
	H-6143	VISCO JET [®] CRACK 120	stal nierdzewna	120 mm	10 mm	500 mm	mieszadła Hei-TORQUE509-17120-00	

Opis

Końcówki mieszające VISCO JET[®] zostały wyprodukowane z wykorzystaniem unikalnej technologii, która zapewnia **efektywne mieszanie**. Dzięki temu możliwe jest szybkie uzyskanie równomiernego ruchu **nawet przy gęstych cieczach i żelach**. Specjalnie zaprojektowana konstrukcja umożliwia odgazowywanie próbek oraz minimalizuje ryzyko zasysania powietrza czy powstawania piany. Końcówki dostępne są w wersjach ze stali nierdzewnej i tworzywa POM (polioksymetylen). Materiały te zapewniają odporność na korozję i wysoką trwałość.

Szczegółowe informacje można znaleźć w powyższej sekcji „Pliki do pobrania”.

W naszej ofercie znajdują się także mieszadła mechaniczne oraz inne akcesoria, w tym różnorodne [końcówki mieszające](#), [statywy](#) i [zaciski](#).

**Dane
techniczne**

Parametr	Końcówka mieszająca VISCO JET® 60	Końcówka mieszająca VISCO JET® 80	Końcówka mieszająca VISCO JET® 120	Końcówka mieszająca VISCO JET® 80 (POM)	Końcówka mieszająca VISCO JET® 120 (POM)	Końcówka mieszająca VISCO JET® Crack 80	Końcówka mieszająca VISCO JET® Crack 120
Średnica łopatk	60 mm	80 mm	120 mm	80 mm	120 mm	80 mm	120 mm
Długość pręta	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Średnica pręta	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Średnica naczynia	80-150 mm	115-200 mm	170-300 mm	115-200 mm	170-300 mm	115-200 mm	170-300 mm
Materiał	stal nierdzewna V4A	stal nierdzewna V4A	stal nierdzewna V4A	POM	POM	stal nierdzewna V4A	stal nierdzewna V4A
Maksymalna prędkość obrotowa	800 obr./min	700 obr./min	500 obr./min	700 obr./min	500 obr./min	700 obr./min	700 obr./min