



## Maty uszczelniające z silikonu na płytce 96- dołkowe Deep-Well



Maty silikonowe przeznaczone do optymalnego zamykania płytek Deep-Well. Z  
 możliwością przekłuwania. Autoklawowalne. Łatwe w użyciu. Wolne od RNaz i DNaz.  
 Dobrze czytelne oznaczenia alfanumeryczne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Szt./Op.
	7-2227	Maty uszczelniające na płytce 96-dołk. Deep-Well i mikrostatywów 0,5 do 1,2 ml	silikon	10 szt.
	7-2226	Maty uszczelniające na płytce 96-dołk. Deep-Well 2 ml	silikon	10 szt.

### Opis

Maty silikonowe przeznaczone do optymalnego zamykania płytek Deep-Well. Z możliwością przekłuwania. Autoklawowalne. Łatwe w użyciu. Wolne od RNaz i DNaz. Dobrze czytelne oznaczenia alfanumeryczne.

Maty silikonowe 7-2227 w promocyjnej cenie mają przekroczoną datę ważności.