



Mieszadła magnetyczne z podświetleniem AMI i AMI 4



Mieszadła magnetyczne serii AMI z podświetleniem, regulacją prędkości mieszania do 1100 obr./min i maksymalną objętością mieszanej cieczy do 5 l (na jednym stanowisku). Dzięki podświetleniu polecane są zwłaszcza do miareczkowania i kolorymetrycznego oznaczania reakcji. Mieszadła te charakteryzuje bardzo dobra regulacja prędkości, również przy niskich wartościach.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Liczba miejsc	Pręd. obrotowa	Maks. obj. cieczy
	B-8215	Mieszadło magnetyczne AMI z podświetleniem	1 miejsce	do 1100 obr./min	5 l
	B-8216	Mieszadło magnetyczne AMI 4 z podświetleniem	4 miejsca	do 1100 obr./min	4 x 5 l

Opis

Mieszadła magnetyczne serii AMI z podświetleniem, regulacją prędkości mieszania do 1100 obr./min i maksymalną objętością mieszanej cieczy do 5 l (na jednym stanowisku). Dzięki podświetleniu polecane są zwłaszcza do miareczkowania i kolorymetrycznego oznaczania reakcji. Mieszadła te charakteryzuje bardzo dobra regulacja prędkości – również przy niskich wartościach. Model **AMI 4 może jednocześnie mieszać zawartość do 4 naczyń** – prędkość jest regulowana niezależnie dla każdego z czterech pól.

Dane techniczne

Parametr	AMI	AMI 4
Moc	1,2 W	4,8 W
Zakres prędkości	do 1100 obr./min	do 1100 obr./min
Kontrola prędkości	analogowa	analogowa
Ilość stanowisk	1	4

Parametr	AMI	AMI 4
Odległość między centrami kolejnych stanowisk	-	150 mm
Maks. obj. mieszanej cieczy na jednym stanowisku (wody)	5 l	5 l
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	150 x 55 x 270 mm	600 x 55 x 270 mm
Ciężar	1,75 kg	2,1 kg