



pH-metr przenośny FiveGo™ F2



pH-metr FiveGo™ F2 firmy Mettler-Toledo, to przenośny miernik pH, który może być używany w trudnych warunkach. Optymalnie skonstruowany do pomiarów terenowych w różnorodnych miejscach, m.in. na potrzeby ochrony środowiska.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	W zestawie	Nr producenta
	B-8710	pH-metr przenośny FiveGo™ F2-Meter	bez elektrody	30266946
	B-8711	pH-metr przenośny FiveGo™ F2-Standard	z elektrodą LE438	30266889
	B-8712	pH-metr przenośny FiveGo™ F2-Food	z elektrodą LE427 i walizką	30266881
	B-8713	pH-metr przenośny FiveGo™ F2-Field	z elektrodą LE438 i walizką	30266882

Opis

pH-metr FiveGo™ F2 firmy [Mettler-Toledo](https://www.mettler.com) to przenośny miernik pH, który może być używany w trudnych warunkach. Optymalnie skonstruowany do pomiarów terenowych w różnorodnych miejscach, m.in. na potrzeby ochrony środowiska, badań akademickich, branży spożywczej, rolnictwa i przemysłu. pH-metr ten ma stopień ochrony IP67, jest wodoszczelny, dzięki temu może być wykorzystywany w otoczeniu o dużej wilgotności.

Urządzenie ma duży, dobrze zorganizowany wyświetlacz, który umożliwia łatwe przeglądanie danych. Intuicyjne rozmieszczenie przycisków i proste menu zapewnia szybkie wykonywanie pomiarów. Mierniki FiveGo™ F2 wyposażone w kompaktową walizkę transportową są idealnym rozwiązaniem do pomiarów w terenie.

Zestaw	Zawartość	Zastosowanie
FiveGo™ F2-Meter	sam miernik	aplikacje wymagające określonego czujnika niedołączonego do zestawu
FiveGo™ F2-Standard	zestaw standardowy* z elektrodą LE438 IP67	szeroki zakres próbek niespecyficznych roztworów wodnych
FiveGo™ F2-Food	zestaw standardowy* z elektrodą LE427 IP67 i walizką transportową	próbki stałe, takie jak mięso, owoce, ser itd.

Zestaw	Zawartość	Zastosowanie
FiveGo™ F2-Field	zestaw standardowy* z elektrodą LE438 IP67 i walizką transportową	tak samo jak w przypadku F2-Standard, lecz przede wszystkim do pomiarów w terenie

*Zestaw standardowy składa się z: uchwytu do elektrody, opaski na rękę, skróconej instrukcji instalacji, kompletu baterii oraz pakietu startowego buforów pH.

Dane techniczne

Parametr	pH-metr FiveGo™ F2
Zakres pomiarowy	0,00-14,00 pH
Rozdzielczość/dokładność	0,01 pH / $\pm 0,01$ pH
Punkty kalibracji	3
Predefiniowane grupy buforów	4
Zakres temperatur	0-100 °C
Rozdzielczość/dokładność pomiaru temperatury	0,1 °C / $\pm 0,5$ °C