



Półmaski ochronne serii 6000 - 3M



Półmaski ochronne wyposażone w elastyczne paski, umożliwiające optymalne dopasowanie. Z podwójnym przyłączem na filtry. Posiadają zatrzaski bagnetowe do montowania filtrów. Zgodne z normą EN 140.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rozmiar
	B-4077	Półmaska ochronna 3M - typ 6100	mały
	B-4078	Półmaska ochronna 3M - typ 6200	średni
	B-4079	Półmaska ochronna 3M - typ 6300	duży

Opis

Półmaski ochronne wyposażone w elastyczne paski, umożliwiające optymalne dopasowanie. Z podwójnym przyłączem na filtry. Posiadają zatrzaski bagnetowe do montowania filtrów. Zgodne z normą EN 140. Materiał wykonania: kraton. Waga: ok. 82 g.

Uwaga: Filtry należy zamawiać osobno.

W sprzedaży posiadamy również [półmaski firmy 3M typ 6200 w zestawie z filtrami A2P3R](#).