



Półmaski ochronne serii 7000 - 3M



Solidne i wygodne maski firmy 3M. Wyposażone w paski do regulacji. Zawór oddechowy typu CoolFlow™ zapewnia komfort użytkowania (niskie opory oddychania i ochrona wnętrza maski przed gorącem). Z podwójnym przyłączem na filtry. Posiadają zatrzaski bagnetowe do montowania filtra. Zgodne z normą EN 140:2001.

Filtry należy zamawiać osobno.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rozmiar
	B-4150	Półmaska ochronna 3M - typ 7501	mały
	B-4151	Półmaska ochronna 3M - typ 7502	średni
	B-4152	Półmaska ochronna 3M - typ 7503	duży

Opis

Solidne i wygodne maski firmy 3M. Wyposażone w paski do regulacji. Zawór oddechowy typu CoolFlow™ zapewnia komfort użytkowania (niskie opory oddychania i ochrona wnętrza maski przed gorącem). Z podwójnym przyłączem na filtry. Posiadają zatrzaski bagnetowe do montowania filtra. Zgodne z normą EN 140:2001.

Materiał wykonania: silikon.

Waga: 136 g.

Filtry należy zamawiać osobno.