









## Rozdzielacze Squibba z podziałką i z zaworem prostym

**ISOLAB**  
 Laborgeräte GmbH

Rozdzielacze Squibba z podziałką i z zaworem prostym z PTFE. Wykonane z szkła borokrzemowego 3.3. Zgodne z normą ISO 4800. Oferowane w sześciu wariantach pojemności od 50 ml do 2 litrów.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Szlif
	S-1534	Rozdzielacz Squibba z podziałką i z zaworem prostym	50 ml	NS 19/26
	S-1535	Rozdzielacz Squibba z podziałką i z zaworem prostym	100 ml	NS 19/26
	S-1536	Rozdzielacz Squibba z podziałką i z zaworem prostym	250 ml	NS 29/32
	S-1537	Rozdzielacz Squibba z podziałką i z zaworem prostym	500 ml	NS 29/32
	S-1538	Rozdzielacz Squibba z podziałką i z zaworem prostym	1000 ml	NS 29/32
	S-1539	Rozdzielacz Squibba z podziałką i z zaworem prostym	2000 ml	NS 29/32

### Opis

Rozdzielacze Squibba z podziałką i zaworem prostym z PTFE. Wykonane z wytrzymałego szkła borokrzemowego 3.3. Zgodne z normą ISO 4800. Gruba ścianka i wzmocniony brzeg zapobiegają stłuczeniu podczas mycia i transportu. Idealnie oszlifowana szyjka ze szlifem zgodnym z normą DIN 12242. Podziałki objętości i napisy drukowane białą emalią. Dostarczany z korkiem PE i wymiennym kranem z PTFE, który nie wymaga smarowania. Sześć wariantów rozdzielacza gruszkowego wg Squibba posiada pojemność od 50 ml do 2 litrów.