






## Rękawiczki antystatyczne



Rękawiczki antystatyczne. Do bezpiecznej pracy z półprzewodnikami, tworzywami sztucznymi i układami optycznymi.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rozmiar	Pakowane
	1-7155	Rękawiczki antystatyczne	S	1 para
	1-7156	Rękawiczki antystatyczne	M	1 para
	1-7157	Rękawiczki antystatyczne	L	1 para

### Opis

Rękawiczki antystatyczne. Do bezpiecznej pracy z półprzewodnikami, tworzywami sztucznymi i układami optycznymi. Dostępne w trzech rozmiarach. Opakowanie zawiera jedną parę rękawic.