



**Eksykator Simax bez zaworu - z wkładem porcelanowym i uchwytem plastikowym**

**SIMAX**<sup>®</sup>  
 Glass that Lasts

Eksykator ze szkła Simax bez zaworu. Wyposażony w plastikowy uchwyt na pokrywie. Umożliwia długotrwałe przechowywanie próbek higroskopijnych oraz powolne osuszanie. W zestawie dostarczana jest płytka porcelanowa.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zawór	Śr. dolna	Śr. górna
	S-1901	Eksykator ze szkła Simax	bez zaworu	90 mm	150 mm
	S-1902	Eksykator ze szkła Simax	bez zaworu	140 mm	210 mm
	S-1903	Eksykator ze szkła Simax	bez zaworu	190 mm	269 mm
	S-1904	Eksykator ze szkła Simax	bez zaworu	240 mm	329 mm
	S-1905	Eksykator ze szkła Simax	bez zaworu	290 mm	392 mm

**Opis**

Eksykatory Simax bez zaworu są przeznaczone do przechowywania lub powolnego osuszania próbek wrażliwych na wilgoć. Szkło Simax, z którego są wykonane jest odporne na wysokie temperatury i działanie większości kwasów i zasad. Ponieważ urządzenie nie posiada zaworu do podłączania pompy, próbki są przechowywane w normalnych warunkach. Eksykator dostarczany jest wraz z porcelanowym wkładem. Pokrywa jest wyposażona w plastikowy uchwyt, dlatego przenoszenie jej jest łatwiejsze i bezpieczniejsze.