



Kapslownica

Kapslownica z lakierowaną powierzchnią, odporną chemicznie. Doskonale nadaje się do zastosowania w laboratorium. Specjalnie hartowane szczęki zaciskowe gwarantują długą żywotność przyrządu. Dostępna jest kapslownica do otwierania oraz kapslownica do zamykania z możliwością zmiany nacisku oraz zmienną wysokością szczęki.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Do kapsli o śr. |
|-----------|---------|---------------------------|-----------------|
| | B-0779 | Kapslownica do zamykania | 8 mm |
| | B-0780 | Kapslownica do otwierania | 8 mm |
| | B-0781 | Kapslownica do zamykania | 11 mm |
| | B-0782 | Kapslownica do otwierania | 11 mm |
| | B-0783 | Kapslownica do zamykania | 13 mm |
| | B-0784 | Kapslownica do otwierania | 13 mm |
| | B-0785 | Kapslownica do zamykania | 20 mm |
| | B-0786 | Kapslownica do otwierania | 20 mm |
| | B-0787 | Kapslownica do zamykania | 32 mm |
| | B-0788 | Kapslownica do otwierania | 32 mm |

Opis

Kapslownica z lakierowaną powierzchnią, odporną chemicznie. Doskonale nadaje się do zastosowania w laboratorium. Specjalnie hartowane szczęki zaciskowe gwarantują długą żywotność przyrządu. Dostępna jest kapslownica do otwierania oraz kapslownica do zamykania z możliwością zmiany nacisku oraz zmienną wysokością szczęki. Do każdej kapslownicy do zamykania jest dołączony klucz imbusowy, za pomocą którego można podciągnąć lub obniżyć wewnętrzną część głowicy szczęki.