



Wagi przenośne Navigator™



Navigator™ to wszechstronne urządzenie oferujące dokładne i szybkie wyniki ważenia. Dzięki zaawansowanej technologii stabilizacja jest możliwa w mniej niż jedną sekundę, co wpływa na zwiększenie produktywności w pracy.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Model	Zakres ważenia do Dokładność		Szalka	Legalizacja
	H-1142	Waga przenośna Navigator®	NV222	220 g	0,01 g	145 mm	brak
	H-1143	Waga przenośna Navigator®	NV422	420 g	0,01 g	145 mm	brak
	H-1144	Waga przenośna Navigator®	NV622	620 g	0,01 g	145 mm	brak
	H-1145	Waga przenośna Navigator®	NV221	220 g	0,1 g	144 x 190 mm	brak
	H-1146	Waga przenośna Navigator®	NV621	620 g	0,1 g	144 x 190 mm	brak
	H-1147	Waga przenośna Navigator®	NV1201	1200 g	0,1 g	144 x 190 mm	brak
	H-1148	Waga przenośna Navigator®	NV2201	2200 g	0,1 g	144 x 190 mm	brak
	H-1152	Waga przenośna Navigator®	NVT1601M	1600 g	0,5 g	174 x 230 mm	z legalizacją
	H-1153	Waga przenośna Navigator®	NVT2201	2200 g	0,1 g	174 x 230 mm	brak
	H-1154	Waga przenośna Navigator®	NVT4201	4200 g	0,1 g	174 x 230 mm	brak
	H-1155	Waga przenośna Navigator®	NVT6201	6200 g	0,1 g	174 x 230 mm	brak
	H-1156	Waga przenośna Navigator®	NVT2200	2200 g	1 g	174 x 230 mm	brak
	H-1157	Waga przenośna Navigator®	NVT3200M	3200 g	1 g	174 x 230 mm	z legalizacją
	H-1158	Waga przenośna Navigator®	NVT6200	6200 g	1 g	174 x 230 mm	brak
	H-1159	Waga przenośna Navigator®	NVT6400M	6400 g	2 g	174 x 230 mm	z legalizacją
	H-1160	Waga przenośna Navigator®	NVT12000	12000 g	1 g	174 x 230 mm	brak
	H-1161	Waga przenośna Navigator®	NVT16000M	16000 g	5 g	174 x 230 mm	z legalizacją



H-1162

Waga przenośna Navigator® NVT22000

22000 g

1 g

174 x 230 mm

brak

Opis

Navigator™ to nowa seria wag, która zaskakuje pod względem stosunku ceny do jakości. Idealnie nadaje się do ogólnych zastosowań laboratoryjnych, przemysłowych i edukacyjnych. Proste w obsłudze i niezwykle wytrzymałe urządzenia z funkcją zabezpieczenia przed przeciążeniem czterokrotnie większym od obciążenia znamionowego.

Waga przenośna z serii Navigator™ posiada 4 tryby pracy:

- ważenie,
- liczenie sztuk,
- ważenie procentowe,
- ważenie kontrolne.

Obudowa urządzenia wykonana jest z tworzywa ABS, a szalka ze stali nierdzewnej. Waga wyposażona jest w antypoślizgowe, regulowane stopki, blokadę transportową, poziomice bąbelkową oraz ciekłokrystaliczny wyświetlacz (LCD) z podświetleniem. Waga może być zasilana dołączonym do zestawu zasilaczem sieciowym lub 4 bateriami C (LR14 – brak w zestawie). Urządzenie posiada wejścia typ RS-232, USB lub Ethernet (w ofercie akcesoriów).

Do funkcji dodatkowych zaliczyć można: przycisk blokady menu i kalibracji, automatyczne wyłączenie, wskaźnik stabilności, wskaźnik niskiego poziomu akumulatora. Istnieje możliwość wyboru opcji drukowania oraz zmiany ustawień komunikacji.

Dane techniczne

Parametr	NV222	NV422	NV622	NV221	NV621	NV1201	NV2201	NVT1601M	NVT2201	NVT4201	NVT6201	NVT2200	NVT3200M	NVT6200	NVT6400M	NVT12000	NVT16000M	NVT22000
Maksymalna nośność	220 g	420 g	620 g	220 g	620 g	1200 g	2200 g	1600 g	2200 g	4200 g	6200 g	2200 g	3200 g	6200 g	6400 g	12000 g	16000 g	22000 g
Dokładność	0,01 g			0,1 g				0,5 g	0,1 g			1 g			2 g	1 g	5 g	1 g
Dokładność odczytu (legalizowana)	nie dotyczy							0,5 g	nie dotyczy				1 g	nie dotyczy	2 g	nie dotyczy	5 g	1 g
Czas stabilizacji	1 s	1,5 s		1 s						1,5 s		1 s						
Rozmiar szalki	145 mm			144 x 190 mm				174 x 230 mm										
Wyświetlacz	LCD z białym podświetleniem																	
Wymiary (szer. x dł. x wys.)	204 x 230 x 70 mm							240 x 250 x 70 mm										
Ciężar	1 kg							1,5 kg										
Zasilanie	zasilacz sieciowy lub 4 baterie C (LR14)																	
Żywotność akumulatora	270 godzin na bateriach jednorazowego użytku																	
Jednostki miary	karat, gran, gram, niuton, uncja, uncja (trojańska), pennyweight	karat, gran, gram, niuton, uncja (trojańska), pennyweight, funt, funtuncja	karat, gran, gram, niuton, uncja, uncja (trojańska), pennyweight	karat, gran, gram, niuton, uncja, uncja (trojańska), pennyweight	karat, gran, gram, niuton, uncja, uncja (trojańska), pennyweight, funt, funtuncja	karat, gran, gram, kilogram, niuton, uncja, uncja (trojańska), pennyweight, funt, funtuncja	gram, kilogram, karat	karat, gran, gram, kilogram, niuton, uncja, uncja (trojańska), pennyweight, funt, funtuncja	gram, kilogram, karat	karat, gran, gram, kilogram, niuton, uncja, uncja (trojańska), pennyweight, funt, funtuncja	gram, kilogram, karat	karat, gran, gram, kilogram, niuton, uncja, uncja (trojańska), pennyweight, funt, funtuncja	gram, kilogram, karat	karat, gran, gram, kilogram, niuton, uncja, uncja (trojańska), pennyweight, funt, funtuncja	gram, kilogram, karat	karat, gran, gram, kilogram, niuton, uncja, uncja (trojańska), pennyweight, funt, funtuncja	karat, gran, gram, kilogram, niuton, uncja, uncja (trojańska), pennyweight, funt, funtuncja	
Środowisko pracy	10°C - 40°C, 85%RH, bez kondensacji																	