



Wagi precyzyjne Pioneer[®] Precision



Wagi Pioneer[®] Precision zostały skonstruowane z myślą o wytrzymałości i długotrwałym użytkowaniu w różnorodnych zastosowaniach.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Model	Zakres ważenia do	Dokładność	Szalka	Adiustacja	Legalizacja
	H-1433	Waga precyzyjna Pioneer [®]	PX323/1	320 g	0,001 g	120 mm	z funkcją InCal™	brak
	H-1434	Waga precyzyjna Pioneer [®]	PX323M/1	320 g	0,001 g	120 mm	z funkcją InCal™	z legalizacją
	H-1435	Waga precyzyjna Pioneer [®]	PX523/1	520 g	0,001 g	120 mm	z funkcją InCal™	brak
	H-1440	Waga precyzyjna Pioneer [®]	PX523M/1	520 g	0,001 g	120 mm	z funkcją InCal™	z legalizacją
	H-1441	Waga precyzyjna Pioneer [®]	PX3202/1	3200 g	0,01 g	180 mm	z funkcją InCal™	brak
	H-1442	Waga precyzyjna Pioneer [®]	PX3202M/1	3200 g	0,01 g	180 mm	z funkcją InCal™	z legalizacją
	H-1443	Waga precyzyjna Pioneer [®]	PX5202/1	5200 g	0,01 g	180 mm	z funkcją InCal™	brak
	H-1444	Waga precyzyjna Pioneer [®]	PX5202M/1	5200 g	0,01 g	180 mm	z funkcją InCal™	z legalizacją
	H-1447	Waga precyzyjna Pioneer [®]	PX4201/1	4200 g	0,1 g	180 mm	z funkcją InCal™	brak
	H-1448	Waga precyzyjna Pioneer [®]	PX4201M/1	4200 g	0,1 g	180 mm	z funkcją InCal™	z legalizacją

Opis

Wagi precyzyjne z serii Pioneer[®] charakteryzują się doskonałym zbilansowaniem pomiędzy dokładnością wykonywanych pomiarów a ceną. Zastosowanie konkurencyjnych parametrów technicznych sprawia, że te uniwersalne urządzenia znajdują z powodzeniem przeznaczenie zarówno laboratoryjne jak i przemysłowe czy edukacyjne. Wysoka dokładność i powtarzalność pomiaru, prosta i intuicyjna obsługa to zdecydowanie najbardziej pożądane cechy tych urządzeń.

Pioneer[®] Precision oferuje kilka trybów pracy: ważenie, liczenie sztuk, ważenie procentowe, ważenie zwierząt/dynamiczne, wyznaczanie gęstości. Dolna konstrukcja wagi jest wykonana z metalu, górna z tworzywa, a zdejmowana szalka ze stali

nierdzewnej. W skład zestawu wchodzi dodatkowo osłona ochronna, wykonana ze szkła, przeciwpodmuchowa szafka, wbudowany hak do ważenia podszalkowego i zabezpieczenie przeciwkradzieżowe. Urządzenie posiada ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD z widocznym drugim wierszem zapewniającym dostęp do dodatkowych informacji lub wskazań. Zasilanie możliwe jest jedynie za pomocą zasilacza sieciowego. Dostępne w tym modelu porty komunikacyjne to RS232 i USB host, wyjście danych GLP/GMP z zegarem czasu rzeczywistego.

Funkcje dodatkowe: blokada programowa i menu restartowania, definiowane przez użytkownika punkty kalibracji zakresu, automatyczne tarowanie, automatyczne przyciemnianie, regulacja poziomu filtracji, wskaźnik przeciążenia/niedociążenia, wskaźnik stabilności, definiowane przez użytkownika identyfikatory projektów i użytkowników, cztery języki interfejsu.

Dane techniczne

Parametr	PX323/1	PX323M/1	PX523/1	PX523M/1	PX3202/1	PX3202M/1	PX52502/1	PX5202M/1	PX4201/1	PX4201M/1
Maksymalna nośność	320 g		520 g		3200 g		5200 g		4200 g	
Dokładność	0,001 g				0,01 g				0,1 g	
Dokładność odczytu (legalizowana)	nie dotyczy	0,01 g	nie dotyczy	0,01 g	nie dotyczy	0,1 g	nie dotyczy	0,1 g	nie dotyczy	0,1 g
Rozmiar szalki	120 mm				180 mm					
Adiustacja	InCal™									
Wymiary (szer. x dł. x wys.)	209 x 321 x 309 mm				209 x 321 x 98 mm					
Ciężar	4,5 kg				3,5 kg					
Zasilanie	zasilacz sieciowy									
Wyświetlacz	2-liniowy, podświetlany LCD									
Komunikacja	RS232, USB									
Czas stabilizacji	2 s				1 s					
Minimalna naważka (USP, 0,1%, typowa)	2 g				20 g					
Minimalna naważka	0,82 g				8,2 g					
Jednostki	karat, specjalne, gran, gram, tael hongkoński, kilogram, mesghal, miligram, momme, niuton, uncja, uncja (trojańska), pennyweight, funt, singapurski tael, tajwański tael, tical, tola	karat, gram, miligram	karat, specjalne, gran, gram, tael hongkoński, kilogram, mesghal, miligram, momme, niuton, uncja, uncja (trojańska), pennyweight, funt, singapurski tael, tajwański tael, tical, tola	karat, gram, miligram	karat, specjalne, gran, gram, tael hongkoński, kilogram, mesghal, miligram, momme, niuton, uncja, uncja (trojańska), pennyweight, funt, singapurski tael, tajwański tael, tical, tola	karat, gram, miligram	karat, specjalne, gran, gram, tael hongkoński, kilogram, mesghal, miligram, momme, niuton, uncja, uncja (trojańska), pennyweight, funt, singapurski tael, tajwański tael, tical, tola	karat, gram, miligram	karat, specjalne, gran, gram, tael hongkoński, kilogram, mesghal, miligram, momme, niuton, uncja, uncja (trojańska), pennyweight, funt, singapurski tael, tajwański tael, tical, tola	karat, gram, miligram
Środowisko pracy	10°C - 30°C, 80%RH, bez kondensacji działanie gwarantowane w zakresie od 5°C do 40°C									