



Wagi precyzyjne Seria PR



Waga PR jest perfekcyjnie przystosowana do każdego miejsca pracy dzięki простemu interfejsowi, podświetlanemu wyświetlaczowi oraz wyposażeniu w złącze RS232 dla łatwej komunikacji.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Model	Zakres ważenia do	Dokładność	Szalka	Adiustacja	Legalizacja
	H-1462	Waga precyzyjna Serii PR	PR223	220 g	0,001 g	120 mm	z funkcją InCal™	brak
	H-1463	Waga precyzyjna Serii PR	PR223/E	220 g	0,001 g	120 mm	adiustacja zewnętrzna	brak
	H-1464	Waga precyzyjna Serii PR	PR423	420 g	0,001 g	120 mm	z funkcją InCal™	brak
	H-1465	Waga precyzyjna Serii PR	PR423/E	420 g	0,001 g	120 mm	adiustacja zewnętrzna	brak
	H-1466	Waga precyzyjna Serii PR	PR523	520 g	0,001 g	120 mm	z funkcją InCal™	brak
	H-1467	Waga precyzyjna Serii PR	PR523/E	520 g	0,001 g	120 mm	adiustacja zewnętrzna	brak
	H-1472	Waga precyzyjna Serii PR	PR1602	1600 g	0,01 g	180 mm	z funkcją InCal™	brak
	H-1473	Waga precyzyjna Serii PR	PR1602/E	1600 g	0,01 g	180 mm	adiustacja zewnętrzna	brak
	H-1474	Waga precyzyjna Serii PR	PR2202	2200 g	0,01 g	180 mm	z funkcją InCal™	brak
	H-1475	Waga precyzyjna Serii PR	PR2202/E	2200 g	0,01 g	180 mm	adiustacja zewnętrzna	brak
	H-1476	Waga precyzyjna Serii PR	PR4202	4200 g	0,01 g	180 mm	z funkcją InCal™	brak
	H-1477	Waga precyzyjna Serii PR	PR4202/E	4200 g	0,01 g	180 mm	adiustacja zewnętrzna	brak
	H-1482	Waga precyzyjna Serii PR	PR4201	4200 g	0,1 g	180 mm	z funkcją InCal™	brak
	H-1483	Waga precyzyjna Serii PR	PR4201/E	4200 g	0,1 g	180 mm	adiustacja zewnętrzna	brak
	H-1484	Waga precyzyjna Serii PR	PR6201	6200 g	0,1 g	180 mm	z funkcją InCal™	brak
	H-1485	Waga precyzyjna Serii PR	PR6201/E	6200 g	0,1 g	180 mm	adiustacja zewnętrzna	brak

Opis

Wagi z serii PR stworzone zostały do rutynowego ważenia w miejscu pracy. Przezroczysty interfejs i czytelny, podświetlany wyświetlacz sprawiają, że obsługa wagi jest niezwykle prosta nawet dla niedoświadczonego użytkownika. Urządzenia z tej serii odznaczają się wytrzymałą konstrukcją, a niewielki rozmiar pozwala zaoszczędzić miejsce.

Wagi PR posiadają 3 tryby pracy: ważenie, liczenie sztuk i ważenie procentowe. Obudowa wykonana jest w całości z tworzywa ABS, a szalka ze stali nierdzewnej. W komplecie znajduje się szklana szafka przeciwpodmuchowa ze zdejmowanymi drzwiczkami bocznymi i przesuwными drzwiczkami górnymi. Waga posiada wbudowany hak do ważenia podszalkowego oraz zabezpieczenie antywłamaniowe i blokadę kalibracji. Urządzenie wyposażone zostało w podświetlany wyświetlacz LCD i i jedno złącze RS232 do przesyłania danych oraz wewnętrzną adiustację (w wybranych modelach). Zasilanie jest możliwe za pomocą dołączonego zasilacza sieciowego.

Funkcje dodatkowe: blokada programowa i menu resetowania, automatyczne przyciemnianie, wskaźnik przeciążenia/niedociążenia, wskaźnik stabilności, definiowane przez użytkownika identyfikatory projektów i użytkowników, filtry środowiskowe i ustawienia jasności wybierane przez użytkownika, automatyczne tarowanie, definiowane przez użytkownika punkty kalibracji, wybierane przez użytkownika ustawienia komunikacji i opcji wydruku danych.

Dane techniczne

Parametr	PR223	PR223/E	PR423	PR423/E	PR523	PR523/E	PR1602	PR1602/E	PR2202	PR2202/E	PR4202	PR4202/E	PR4201	PR4201/E	PR6201	PR6201/E
Maksymalna nośność	220 g		420 g		520 g		1600 g		2200 g		4200 g				6200 g	
Dokładność			0,001 g						0,01 g				0,1 g			0,01 g
Rozmiar szalki			120 mm								180 mm					
Czas stabilizacji			2 s								1 s					
Adiustacja	InCal™	zewnętrzna	InCal™	zewnętrzna	InCal™	zewnętrzna	InCal™	zewnętrzna	InCal™	zewnętrzna	InCal™	zewnętrzna	InCal™	zewnętrzna	InCal™	zewnętrzna
Wyświetlacz																
Wymiary (szer. x gł. x wys.)			201 x 317 x 303 mm								201 x 317 x 93 mm					
Ciężar			4,5 kg								3,5 kg					
Zasilanie																
Komunikacja																
Jednostki miary	miligram, gram, kilogram, uncja, funt, karat, pennyweight, uncja (trojańska), niuton, gran	karat, gran, gram, kilogram, miligram, uncja, funt, niuton, karat, pennyweight, uncja (trojańska), pennyweight, funt	miligram, gram, kilogram, uncja, funt, karat, pennyweight, uncja (trojańska), niuton, gran	karat, gran, gram, kilogram, miligram, niuton, uncja, uncja (trojańska), pennyweight, funt	miligram, gram, kilogram, uncja, funt, karat, pennyweight, uncja (trojańska), niuton, gran	karat, gran, gram, kilogram, miligram, niuton, uncja, uncja (trojańska), pennyweight, funt	miligram, gram, kilogram, uncja, funt, karat, pennyweight, uncja (trojańska), niuton, gran	karat, gran, gram, kilogram, miligram, niuton, uncja, uncja (trojańska), pennyweight, funt	miligram, gram, kilogram, uncja, funt, karat, pennyweight, uncja (trojańska), niuton, gran	karat, gran, gram, kilogram, miligram, niuton, uncja, uncja (trojańska), pennyweight, funt	miligram, gram, kilogram, uncja, funt, karat, pennyweight, uncja (trojańska), niuton, gran	karat, gran, gram, kilogram, miligram, niuton, uncja, uncja (trojańska), pennyweight, funt	miligram, gram, kilogram, uncja, funt, karat, pennyweight, uncja (trojańska), niuton, gran	karat, gran, gram, kilogram, miligram, niuton, uncja, uncja (trojańska), pennyweight, funt	miligram, gram, kilogram, uncja, funt, karat, pennyweight, uncja (trojańska), niuton, gran	karat, gran, gram, kilogram, miligram, niuton, uncja, uncja (trojańska), pennyweight, funt
Środowisko pracy																