



Drukarka igłowa przenośna SF40A do wag Ohaus



Przenośna drukarka igłowa SF40A do użytku z wagami i wagosuszarkami Ohaus. Dostępne programy: statystyki, sumowanie, zegar czasu rzeczywistego. Umożliwia zerowanie i tarowanie bezpośrednio z drukarki. Możliwość drukowania w 13 językach, polskie znaki, drukowanie etykiet z rolki, 40 znaków w linii. W ofercie dostępny jest również papier do drukarki.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Przeznaczenie	Nr producenta
	H-1910	Drukarka przenośna igłowa SF40A	wagi i wagosuszarki Ohaus	30064202
	H-1912	Papier do drukarki - szer. 57,5 mm - 2 rolki	drukarka SF40A	12120799

Opis

Drukarka SF40A

Drukarka SF40A to przenośna drukarka igłowa do użytku z wagami i wagosuszarkami Ohaus. Oferuje zaawansowane funkcje przy jednoczesnej, prostej obsłudze. Zapewnia dokładną dokumentację wyników ważenia. Wysoka wydajność, jakość oraz trwałość. Obudowa wykonana z tworzywa ABS. Drukarka sprawdzi się w zastosowaniach laboratoryjnych, przemysłowych i edukacyjnych

SF40A zapewnia szybką i łatwą konfigurację i użytkowanie, dzięki interfejsowi RS232 i oprogramowaniu konfiguracyjnemu na komputerze. Umożliwia zerowanie i tarowanie bezpośrednio z drukarki. Wskaźnik stanu.

Dostępne programy: statystyki*, sumowanie*, zegar czasu rzeczywistego. (*Dla poszczególnych modeli wag, funkcje tara, statystyki lub sumowanie są niedostępne)

Urządzenie obsługuje polskie znaki. Możliwość drukowania w 13 językach sprawia, że może dostosować się do języka podłączonego urządzenia, pozwalając na uniwersalną pracę. Możliwe drukowanie etykiet z rolki, oferując do 40 znaków w jednej linii. Wydruk zgodny z protokołem GLP. Podłączenie drukarki SF40A do wagi laboratoryjnej zapewnia kontrolę nad dokumentacją procesu ważenia i przechowywaniem wyników zgodnie z normami.

Kompatybilne urządzenia

Drukarkę można podłączyć do wagosuszarek serii MB oraz do wag z serii:

- serii Adventurer[®] AX
- serii Explorer[®] EXP, EXR (wybrane modele)

- serii Pioneer® PX / PJX / PXP
- serii Scout® STX / SKX / SJX
- serii Navigator™
- serii PR
- serii Ranger
- serii Valor
- i-DT33P, i-DT33XW
- CKW
- T51P, TD52, T71P, T32M, T51XW, T71XW, T72XW

Zakres dostawy

Drukarka Ohaus SF40A jest dostarczana z następującymi elementami:

- Zasilacz AC – zapewnia zasilanie drukarki poprzez podłączenie do standardowego gniazdka elektrycznego
- Kabel komunikacyjny RS-232 (30529323) – umożliwia połączenie drukarki z wagą wyposażoną w odpowiedni interfejs, pozwalając na przesyłanie danych pomiędzy urządzeniami.

W niektórych przypadkach konieczne może być użycie dodatkowego kabla lub adaptera (w zależności od modelu wagi i rodzaju złącza). Na przykład dla połączenia z komputerem PC może być wymagany przewód adaptera 9-pin-9-pin PC-SF40A (30059316).

W ofercie dostępny jest również papier do drukarki SF40A o szerokości 57,5 mm. W opakowaniu znajdują się 2 rolki.

Dane techniczne

Parametr	SF40A
Temperatura pracy	0°C – 40°C
Wilgotność pracy	max 80% przy 31°C, spadając liniowo do 50% przy 40°C, bez kondensacji
Liczba znaków w wierszu	40
Szerokość druku	48 mm
Szybkość wydruku	1,2 linii/s
Złącze komunikacyjne	RS-232
Wymiary (szer. x dług. x wys.)	120 x 203 x 73 mm
Waga	704 g
Zasilanie	12 V DC