



## Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe do wag i wagosuszarek Ohaus



Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe do wag i wagosuszarek Ohaus.

| Miniatura                                                                         | Nr-art. | Nazwa                             | Przeznaczenie                                                                                  | Nr producenta |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | H-1941  | Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe | wagi serii Explorer® EX, Adventurer® AX, Pioneer® PX, Scout® STX, SKX, PR oraz wagosuszarki MB | 80850043      |
|  | H-1942  | Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe | wagi serii Explorer® EX, Traveler® TA oraz wagi mechaniczne                                    | 80850000      |

### Opis

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe do wag i wagosuszarek Ohaus.

Zabezpieczenie **H-1941** To stalowa linka z zabezpieczeniem (blokada kluczykiem) do mocowania urządzenia na przykład do stołu. Linkę montuje się z tyłu wagi, w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu w obudowie.

Pasuje do wagosuszarek:

- MB23
- MB25
- MB27
- MB90
- MB120

oraz do wag z serii:

- Adventurer® AX
- Explorer® EX (precyzyjne, analityczne i półmikro, bez serii High Capacity)
- Pioneer® PX
- Scout® STX / SKX
- PR

Zabezpieczenie **H-1942** pasuje do modeli z serii:

- Explorer® EX (precyzyjne, analityczne, bez serii półmikro i High Capacity)
- Traveler TA