



Rotory do wirówki Frontier FC5706P



Rotory do wirówki FC5706P firmy Ohaus. Oferujemy rotory stałokątowe: na 12 probówek (15 ml) lub 6 probówek (50 ml), rotory wychylne na 6 probówek (5 ml) lub 4 probówki (10 ml) oraz rotor kątowy na 18 probówek (2/1,5 ml). Rotory wykonano z wysokiej jakości aluminium lub PP dzięki czemu są odporne na działanie czynników zewnętrznych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Przeznaczenie	Liczba miejsc	Na probówki	Nr producenta
	H-5190	Rotor stałokątowy	do wirówki FC5706P	12 miejsc	15 ml	30130877
	H-5191	Rotor stałokątowy	do wirówki FC5706P	6 miejsc	50 ml	30130878
	H-5192	Rotor wychylny	do wirówki FC5706P	6 miejsc	5 ml	30130880
	H-5193	Rotor wychylny	do wirówki FC5706P	4 miejsca	10 ml	31013397
	H-5195	Rotor kątowy	do wirówki FC5706P	18 miejsc	0,2/1,5 ml	83041499

Opis

Rotory do [wirówki FC5706P](#) firmy Ohaus. Umożliwiają wirowanie probówek o różnej pojemności. Rotory Fontier charakteryzują się trwałą konstrukcją, są łatwe w montażu i obsłudze. Wykonane z wysokiej jakości stopu aluminium lub polipropylenu co czyni je niezwykle trwałymi i odpornymi na działanie czynników zewnętrznych. Do wyboru rotory stałokątowe na 12 probówek o pojemności 15 ml lub 6 probówek o pojemności 50 ml. Rotor wychylne z 6 otworami na probówki o poj. 5 ml oraz 4 probówki o pojemności 10 ml. Rotor kątowy przeznaczony jest na 18 probówek o pojemnościach 2 lub 1,5 ml. Rotory stałokątowe umożliwiają wirowanie probówek pod kątem 32° (H-5190) lub 40° (H-5191), natomiast rotor kątowy pod kątem 45° (H-5195). Rotory wychylne w trakcie pracy zmieniają kąt wirowania w zakresie 0-90° (H-5192 i H-5193).

Do rotora H-5190 można dokupić adaptory na probówki o pojemności: [1,5/2,0 ml](#), [5 ml](#), [7 ml](#). Oferujemy także dopasowane do wirnika H-5191 adaptory na probówki o poj. [15 ml](#), [16 ml](#), [30 ml](#) oraz [okrągłodenne 15 ml probówki](#). Rotor H-5193 współpracuje z probówkami o poj. [1,8-10 ml](#) przy zastosowaniu odpowiedniego adaptera (dostępnego osobno).

Dane techniczne

Parametr	Rotor 12x15 ml RB/FA	Rotor 6x50 ml RB/FA	Rotor 6x5 ml RB	Rotor 4x10 ml	Rotor 18x1,5/2 ml
Maksymalna prędkość	6 000 obr./min	6 000 obr./min	4 000 obr./min	4200 obr./min	6000 obr./min
Maksymalna względna siła odśrodkowa	4 427 x g	4 427 x g	1 817 x g	2 406 x g	2 938 x g
Maksymalne obciążenie (wirnik)	12 x 15 ml	6 x 50 ml	6 x 5 ml	4 x 10 ml	18 x 1,5 / 2,0 ml
Średnica otworu bez przejściówki	17 mm / 15 ml	30 mm / 50 ml	13 mm / 5 ml	-	-
Promień zewnętrzny/wewnętrzny	110 mm	110 mm	106 mm	12,9 cm	7,3 cm
Rodzaj rotora	stałokątowy	stałokątowy	wychylny	wychylny	kątowy
Czas przyspieszenia (sek.)	33 / 95	41 / 91	8 / 35	-	-
Czas spowolnienia (sek.)	51 / 257	52 / 274	7 / 25	-	-
Kąt	32°	40°	0-90°	0-90°	45°
Wymiary (śr. x wys.)	116 x 91 mm	116 x 91 mm	61 x 30 mm	298 mm x 133 mm x 183 mm	160 mm x 42 mm x 160 mm
Maksymalna masa obciążenia	300 g	432 g	240 g	148 g	61,2 g
Masa netto	1,55 kg	1,46 kg	0,42 kg	0,3 kg	0,5 kg
Warunki pracy	Temperatura: 0°C – 40°C, wilgotność: < 95%, bez kondensacji	Temperatura: 0°C – 40°C, wilgotność: < 95%, bez kondensacji	Temperatura: 0°C – 40°C, wilgotność: < 95%, bez kondensacji	-	-