



Markery permanentne Edding 1700-3



Markery permanentne Edding 1700 o szerokości linii ok. 0,5 mm, charakteryzują się cechami: wodoodporne, prawie bezwonne, szybko schnące. Z możliwością uzupełniania wkładu, z nasadką z tworzywa do rysowania i znakowania na wszystkich materiałach, m.in. na szkłe, metalu i tworzywie.

Miniatura



Nr-art.

B-1742

Nazwa

Marker permanentny Edding 1700-3

Kolor

czarny

Opis

Markery permanentne Edding 1700 o szerokości linii ok. 0,5 mm, charakteryzują się cechami: wodoodporne, prawie bezwonne, szybko schnące. Z możliwością uzupełniania wkładu, z nasadką z tworzywa do rysowania i znakowania na wszystkich materiałach, m.in. na szkłe, metalu i tworzywie.