



Taśma opisowa

Specjalna opisowa taśma klejąca pokryta tworzywem sztucznym, z syntetycznym klejem. Odporna na wilgoć. Opisy można nanosić każdym pisakiem. Szerokość ok. 19 mm. Odporna na temperatury od -70°C do +95°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szerokość	Dł. rolki
	1-7260	Taśma opisowa	19 mm	33 m

Opis

Specjalna opisowa taśma klejąca pokryta tworzywem sztucznym, z syntetycznym klejem. Odporna na wilgoć. Opisy można nanosić każdym pisakiem. Szerokość ok. 19 mm. Odporna na temperatury od -70°C do +95°C.

Długość rolki: 33 m.

W naszej ofercie dostępny jest również [statyw dozujący do taśmy opisowej](#), wyposażony w platformę do opisywania oraz krawędź tnącą.