





## Kolorowe taśmy Write-On™ do opisywania



Przeznaczone do szklanych i plastikowych naczyń laboratoryjnych, np. statywów, probówek itp. Przyklejają się do wszystkich czystych powierzchni, także tych z powłoką antyadhezyjną. Nie pozostawiają śladów po oderwaniu. Oznaczenia naniesione długopisem lub tuszem nie ulegają rozmazaniu. Odporne na wilgoć i rozpuszczalniki. Wytrzymałe na wielokrotne podgrzewanie oraz temperatury do -73°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szerokość	Kolor	Dł. rolki
	6-2480	Kolorowa taśma do opisywania	12,5 mm	biały	36 m
	6-2483	Kolorowa taśma do opisywania	12,5 mm	czerwony	36 m
	6-2486	Kolorowa taśma do opisywania	12,5 mm	żółty	36 m
	6-2490	Kolorowa taśma do opisywania	12,5 mm	zielony	36 m
	6-2493	Kolorowa taśma do opisywania	12,5 mm	niebieski	36 m
	6-2496	Kolorowa taśma do opisywania	12,5 mm	pomarańczowy	36 m
	6-2499	Kolorowa taśma do opisywania	12,5 mm	biały	54,9 m
	6-2481	Kolorowa taśma do opisywania	19 mm	biały	36 m
	6-2484	Kolorowa taśma do opisywania	19 mm	czerwony	36 m
	6-2487	Kolorowa taśma do opisywania	19 mm	żółty	36 m
	6-2491	Kolorowa taśma do opisywania	19 mm	zielony	36 m
	6-2494	Kolorowa taśma do opisywania	19 mm	niebieski	36 m
	6-2497	Kolorowa taśma do opisywania	19 mm	pomarańczowy	36 m
	6-2482	Kolorowa taśma do opisywania	25 mm	biały	36 m
	6-2485	Kolorowa taśma do opisywania	25 mm	czerwony	36 m
	6-2488	Kolorowa taśma do opisywania	25 mm	żółty	36 m
	6-2492	Kolorowa taśma do opisywania	25 mm	zielony	36 m

	6-2495	Kolorowa taśma do opisywania	25 mm	niebieski	36 m
	6-2498	Kolorowa taśma do opisywania	25 mm	pomarańczowy	36 m

#### Opis

Przeznaczone do szklanych i plastikowych naczyń laboratoryjnych, np. statywów, probówek itp. Przyklejają się do wszystkich czystych powierzchni, także tych z powłoką antyadhezyjną. Nie pozostawiają śladów po oderwaniu. Oznaczenia naniesione długopisem lub tuszem nie ulegają rozmazaniu. Odporne na wilgoć i rozpuszczalniki. Wytrzymałe na wielokrotne podgrzewanie oraz temperatury do -73°C.

**Śr. wewnętrzna:** 7,6 cm.

**Długość rolki:** 36 m.

Biała taśma **6-2499** ma szerokość **12,5 mm** oraz długość **54,9 m**.