




## Aluminiowa taśma klejąca



Taśma z aluminium z warstwą papieru ochronnego. Przeznaczona do izolowania pary wodnej, do uszczelniania i zaklejania miejsc styku i pęknięć oraz do naprawiania metalowych zbiorników. Odporna na promieniowanie UV i starzenie się. Może być opisywana długopisem i flamastrem.

| Miniatura   | Nr-art. | Nazwa                    | Grubość | Szt./rolka |
|---|---------|--------------------------|---------|------------|
|  | 2-6267  | Aluminiowa taśma klejąca | 0,04 mm | 100 m      |
|  | 2-6265  | Aluminiowa taśma klejąca | 0,1 mm  | 50 m       |

### Opis

Taśma z aluminium z warstwą papieru ochronnego. Przeznaczona do izolowania pary wodnej, do uszczelniania i zaklejania miejsc styku i pęknięć oraz do naprawiania metalowych zbiorników. Odporna na promieniowanie UV i starzenie się. Może być opisywana długopisem i flamastrem.

**Szerokość:** 50 mm.

**Nr-Art. 2-6267:**

99% folii aluminiowej o gr. 0,065 mm. Odporność na rozerwanie: >30 N/25 mm. Siła klejenia: >15 N/25 mm. Zakres temperatur: od -40°C do +140°C. Specyfikacja: wg normy DIN 4102 - Klasa A2.

**Nr-Art. 2-6265:**

Klej syntetyczny. Odporność na rozerwanie: 20 N/cm. Siła klejenia: 8 N/cm. Zakres temperatur: od -40°C do +80°C. Specyfikacja: wg normy DIN 4102 - Klasa B1.