







Klamry mocujące ze stali szlachetnej

Klamry mocujące wykonana ze stali 18/8. Polerowane. Nierdzewne. Z otworem do przykręcenia na śrubę. Przeznaczona do różnych zastosowań, np. do mocowania małych części, węży itp. Odporne na uderzenia i pęknięcia.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	1-2132	Klamra mocująca o rozpiętości 8 mm, na probówki o poj. 0,5 ml
	1-2131	Klamra mocująca o rozpiętości 10 mm, na probówki o poj. 1,5 ml
	1-2130	Klamra mocująca o rozpiętości 17 mm, na probówki o poj. 15 ml
	1-2133	Klamra mocująca o rozpiętości 30 mm, na probówki o poj. 50 ml

Opis

Klamry mocujące wykonana ze stali 18/8. Polerowane. Nierdzewne. Z otworem do przykręcenia na śrubę. Przeznaczona do różnych zastosowań, np. do mocowania małych części, węży itp. Odporne na uderzenia i pęknięcia.