



Klucz szczypcowy

Wykonany ze stali chromowo-wanadowej. Z przegubem ślizgowym o zwiększonym przełożeniu. Z równolegle ściskającymi szczękami. Wyjątkowo duża siła zaciskowa umożliwia odkręcenie nawet bardzo mocno osadzonych śrub. Regulacja szczęk w 13 pozycjach za pomocą przycisku. Możliwy rozstaw: do 35 mm lub do 42 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Dł. całkow.	Rozstaw
	2-2610	Klucz szczypcowy	180 mm	0-35 mm
	2-2609	Klucz szczypcowy	260 mm	0-42 mm

Opis

Wykonany ze stali chromowo-wanadowej. Z przegubem ślizgowym o zwiększonym przełożeniu. Z równolegle ściskającymi szczękami. Wyjątkowo duża siła zaciskowa umożliwia odkręcenie nawet bardzo mocno osadzonych śrub. Regulacja szczęk w 13 pozycjach za pomocą przycisku. Możliwy rozstaw: do 35 mm lub do 42 mm.

Długość całkowita: 180 mm lub 260 mm.