



Łaźnia grzejna HB eco

IKA[®]

Łaźnia grzejna HB eco IKA o pojemności 4 litrów, służy do ogrzewania mediów do maksymalnie 99°C. Wbudowany interfejs USB. Naprzemiennie wyświetla temperaturę właściwą oraz zadaną. Ergonomiczne uchwyty, wyświetlacz LCD.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Zakres temp.	Nr producenta
	K-4680	Łaźnia grzejna HB eco	4 l	do 100°C	0020016337

Opis

Łaźnia grzejna HB eco firmy IKA to urządzenie o niewielkich wymiarach, o pojemności maksymalnej **4 litry**. Jest wyposażona w dwa ergonomiczne uchwyty. Rączki ułatwiają opróżnianie łaźni, jak i jej podnoszenie. Docelową temperaturę łaźni ustawia się pokrętką. Maksymalna temperatura, do której można podgrzać ciecz, wynosi **99°C (od poziomu temperatury otoczenia)**. Zadana i rzeczywista wartość temperatury jest naprzemiennie wyświetlana na czarno-białym ekranie LCD. Łaźnia ma wbudowany interfejs USB.

Rozmiar łaźni HB eco IKA i zakres dostawy

Urządzenie waży 3,9 kg i ma wymiary 330 x 190 x 325 mm. Wewnętrzny materiał mający kontakt z próbką to stal nierdzewna 1.4404.

Zakres dostawy: łaźnia grzewcza **HB eco** oraz przewód z końcówką USB A z jednej strony a Micro-B z drugiej, o długości 2 m (kabel jest podłączany np. do komputera, sterowniki do urządzenia można pobrać ze strony producenta).

Dane techniczne

Parametr	HB eco
Moc grzewcza	1400 W
Zakres temperatur grzania	temp. pokojowa - 99°C

Parametr	HB eco
Regulacja ogrzewania	pokrętko
Rozdzielczość nastawy temperatury	± 1 K
Wahanie regulatora (3 l wody / 90°C)	± 1 K
Odchylenie bezwzględne / średnie (3 l wody / 90°C)	± 2 K
Wskaźnik obrotów	LED
Objętość napełniana maks.	4 l
Poziom napełniania min.	60 mm
Materiał mający kontakt z próbką	stal nierdzewna 1.4404
Stała temperatura bezpieczna	109°C
Klasa normy DIN 12876	I
Średnica zewn.	257 mm
Średnica wewn.	225 mm
Wysokość zewn.	190 mm
Wysokość wewn.	130 mm
Wymiary (szer. × wys. × gł.)	330 x 190 x 325 mm
Ciężar	3.9 kg
Dopuszczalna temperatura otoczenia	5 - 40°C
Dopuszczalna wilgotność względna	80%
Klasa ochrony wg DIN EN 60529	IP 21
Interfejs USB	tak
Napięcie	200 - 240 / 100 - 120 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Zasilanie	1450 W
Zasilanie (w trybie gotowości)	3 W